

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 30cm - HDMI - M/M

ID prodotto: HDMM30CM



Il cavo HDMI® ad alta velocità da 30 cm HDMM30CM consente collegamenti a distanza ridotta dei dispositivi dotati di HDMI nei casi in cui un cavo più lungo creerebbe disordine.

Inoltre, il cavo HDMI di lunghezza ridotta offre una soluzione portatile che lo rende ideale per il trasporto come accessorio mobile. Utilizzato in combinazione con un adattatore HDMI a Micro o Mini HDMI come il nostro adattatore a T 2 in 1 HDMI, consente di collegare dispositivi mobili quali smartphone o tablet a un display HD oppure una fotocamera digitale a un laptop.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di dispositivi dotati di HDMI a distanze ridotte e con un minore ingombro

Caratteristiche

- Lunghezza del cavo di 30 cm
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	Da 0% a 95% (senza condensa) a 25°
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero

Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
Lunghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 0,3 m - HDMI - M/M
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.