

0,3 m korte High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM30CM



Met de HDMM30CM 30 cm high-speed HDMI®-kabel kunt u uw HDMI-apparaten op korte afstand aansluiten voor situaties waarin een langere kabel warboel zou creëren.

Daarnaast biedt deze korte HDMI-kabel een draagbare oplossing, waardoor hij bij uitstek als laptopaccessoire kan worden meegenomen. In combinatie met een HDMI-naar-Micro of Mini HDMI-adapter zoals onze HDMI 2-in-1 T-adapter kunt u mobiele apparaten zoals uw smartphone of tablet op een HD-scherm aansluiten, of uw digitale camera op een laptop.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

StarTech.com high-speed HDMI digitale video- en audiokabels zijn door experts ontworpen en zijn uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit HDMI-apparaten aan over kortere afstanden en met minder kabelwarboel

Eigenschappen

- 30 cm lange kabel
- Vergulde HDMI-connectoren
- Hoogwaardige constructie
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Lengte product	11.8 in [30.0 cm]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [44.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 30 cm high-speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.