

0,3 m kort Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDMM30CM



HDMM30CM Höghastighets-HDMI®-kabeln på 30 cm möjliggör korta anslutningar mellan HDMI-kapabla enheter i situationer där en lång kabel skulle bli trasslig.

Den korta HDMI-kabeln är dessutom en bärbar lösning som är ett perfekt mobilt tillbehör. Vid användning med en HDMI till Micro eller Mini HDMI-adapter som t.ex. vår HDMI 2-i-1 T-adapter, kan du ansluta en mobil enhet som till exempel smarttelefon eller surfplatta till en HD-skärm, eller din digitalkamera till en bärbar dator.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Om StarTech.coms HDMI till HDMI-kablar:

StarTech.coms digitala Höghastighets-HDMI-kablar för video och audio är framtagna av experter och tillverkade i material av högsta kvalitet för att säkerställa HD-prestanda av hög kvalitet. HDMI-standarden kombinerar video med hög bandbredd och digitalt flerkanalsaudio i en enda kabel för en kristallklar bildupplösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut HDMI-kapabla enheter på kortare avstånd och med mindre trassel

Funktioner

- Ger 30 cm kabellängd
- Guldpläterade HDMI-kontakter
- Konstruktion av hög kvalitet
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25°C

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak

Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	1.0 ft [0.3 m]
Produktlängd	11.8 in [30.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.1 in [15.5 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [44.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 0,3 m Höghastighets-HDMI®-kabel – HDMI - M/M
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.