

## High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 Wandmontage - 30m

Produkt-ID: HDMM30MA



Dieses aktive HDMI-Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 30 Metern zwischen HDMI-fähigen Geräten. Es entspricht den CL2-Sicherheitsanforderungen und ist somit hervorragend für die Kabelführung in Wänden daheim und im Büro geeignet.

Das Kabel ist mit einem integrierten Verstärkerschaltkreis ausgestattet, der aktiv und ohne externe Stromversorgung das HDMI-Signal verstärkt, und ist somit die perfekte Lösung für Übertragungen über größere Entfernungen ohne Signalverlust.

Das HDMI-Kabel entspricht CL2 für Installation in der Wand und ist somit hervorragend für Kabelführung in Büros und Wohngebäuden geeignet. Sie können Ihr Heimkino, Ihre Spiel- oder Audio-Video-Ausrüstung mit sicher in den Wänden verlegten Kabeln einrichten und Ihre Geräte nach Bedarf am Arbeitsplatz oder daheim platzieren.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMM30MA wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Schließen Sie Ihre High-Definition-A/V-Geräte, z. B. Streaming-Media Players (Roku, Apple, TV), Spielekonsolen (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™-Player, DVD-Players, Projektoren usw., über große Entfernungen und ohne Signalverlust an

## Merkmale

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis für Verbindungen über größere Entfernungen
- Entspricht CL2 für Installation in der Wand
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- APPLICATIONS: Use this long HDMI cable for home office, conference room, office or classroom; works w/ your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projectors/large HDTV displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECS: 98.4 feet (30 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | Jacket: PVC | Shield: Al-Mylar foil w/ Braid | CL2 Fire Rated | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | 2-Year Warranty | Note: HDMI connector labelled "TV" connects to the display side

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CL2e
Chipset-ID	Redmere - RM1691

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)



---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	98.4 ft [30 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [8.5 mm]
Produktlänge	98.4 ft [30 m]
Produktgewicht	5.1 lb [2.3 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	13.2 in [33.5 cm]
Package Height	3.1 in [80 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 lb [2.6 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 m Aktives CL2-Wand-High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

