

HDMI 1.4 ケーブル / 30m / アクティブ / 4K30Hz / CL2規格 / 壁内配線可 / 3D映像 / イーサネット対応 / High Speed HDMI® / オス - オス / ブラック / ウルトラHD UHD / Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM30MA



イーサネット対応アクティブタイプのHigh Speed HDMI™ケーブル。HDTV、ステレオ受信機、プロジェクター、ゲーム機など、さまざまなHDMI対応機器と安定した接続を確保しながら、優れたビデオおよびオーディオパフォーマンスを提供します。さらに、柔軟性の高い細径ケーブルを採用しており、壁内配線に適しています。

ハイスピードHDMI™

このHDMI 1.4bケーブルは、Ultra HD 4K (3840 × 2160p / 30Hz、または4096 × 2160p / 24Hz)、フルHD (1920 × 1080p / 最大120Hz)、および10.2 Gbpsの帯域幅に対応し、スムーズで高品質な映像と音声の伝送を実現します。また、ワイドアスペクト比にも対応しているため、ホームシアターからプレゼンテーション用途まで幅広く活躍します。3D映像や8チャンネルオーディオ (5.1 / 7.1 / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD) にも対応し、臨場感あふれる映像体験を実現します。

プレミアムクオリティ

24AWGの銅線、金メッキコネクタ、高性能EMIシールド(アルミマイラー箔 + 銅編組) 構造により、信号損失や外部ノイズを最小限に抑制します。さらに、ケーブルに内蔵された増幅回路により、外部電源を必要とせず、HDMI信号をアクティブに増幅します。従来のHDMIケーブルよりも長距離での安定した接続が可能です。

<i>注意</i>

このケーブルは単方向仕様のため、正しい方向に設置する必要があります。HDMIコネクタに「TV」と表示されているコネクタをディスプレイに接続してください。HDMI信号の出力元とディスプレイが正しく接続されるようご注意ください。</i>

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

認証、レポート、互換性



用途

・ストリーミングメディアプレーヤー (Roku、Apple TV)、ゲームコンソール (Xbox One、PS4)、Blu-Ray Disc™プレーヤー、DVDプレーヤー、プロジェクタなどのHD対応AV機器を接続。信号の損失がない長距離対応ケーブル

製品の特長

・ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル (30m)。4Kビデオをサポート (3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD (1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応

・アクティブ回路: バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を30mの距離までブースト (電源不要)。Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート

高耐久性ケーブル: CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に理想的。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシールド金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉 (EMI) をブロック

用途: オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに理想的な4K対応の長尺HDMIケーブル。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用

・仕様: ケーブル長: 30m / 色: ブラック / HDMI 1.4b / オス - オス HDMIコード / 被覆材: PVC / シールド: アルミマイラー箔 + 編組 / CL2 難燃性レーティング / ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC。注意: このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source (出力元)」、および「Display (出力先)」のラベル表示をご確認ください。

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド (編組 + アルミ箔)
ファイア定格	CL2定格
チップセットID	Redmere - RM1691

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

注意	注意: このケーブルは、特定の方向にケーブルを設置する必要がある単方向アーキテクチャを備えています。機器接続の際、ラベルに表示された「Display (出力先)」側のコネクタがディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに正しく接続されていることを確認してください。
----	--

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	30 m [98.4 ft]
ケーブル外径	8.5 mm [0.3 in]
製品縦	30.0 m [98.4 ft]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	2.3 kg [5.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	26.5 cm [10.4 in]
パッケージ横	26.4 cm [10.4 in]
パッケージ高さ	8.8 cm [3.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	2.5 kg [5.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ハイスピードHDMI®ケーブル 埋め込み配線対応CL2定格 30m - HDMI - オス/オス
---------	--

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。