

30m aktives Glasfaser High Speed HDMI Kabel - Ultra HD 4k x 2k LWL HDMI Kabel - St/St

Produkt-ID: HDMM30MAO



Das aktive optische High Speed-HDMI®-Kabel HDMM30MAO verfügt über sowohl Kupfer- als auch LWL-Leiter und eine leichtere, flexiblere Kabelkonstruktion, sodass es hervorragend für die Installation an engen Stellen und über größere Entfernungen geeignet ist. Dadurch ist das Kabel eine hervorragende Lösung für Konferenzräume, Klassenräume, Digital Signage-Displays und viele weitere Anwendungen.

Das HDMI-AOC verfügt über einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der über die HDMI-Ports eigenständig mit Strom versorgt wird. So können Sie HDMI-fähige Geräte in einer Entfernung von bis zu 30 Metern ohne Signalverlust anschließen.

Dieses aktive Kabel besteht aus einer Mischung aus LWL- und Kupferleitern und ist weniger anfällig für EMI-Interferenzen. So ist das Audio-/Videosignal selbst in Umgebungen wie Rechenzentren, Krankenhäusern usw. klar und zuverlässig.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Dieses 30 Meter lange HDMI-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen "Source" (Quelle) und "Display" an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. über große Entfernungen ohne Signalverlust oder EMI-Interferenz

Merkmale

- Stromversorgung über HDMI-Ports
- LWL- und Kupferdraht
- EMI/RFI-Störfestigkeit
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Kabellänge	98.4 ft [30 m]
Produktlänge	98.4 ft [30.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.3 in [26.2 cm]
Paketbreite	10.3 in [26.1 cm]
Pakethöhe	3.2 in [81.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 30 m aktives, optisches High-Speed-HDMI®-Kabel
--------------------	--

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.