

Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM35



El cable HDMI® de Alta Velocidad (10,6 m/35 pies), HDMM35 dispone de 2 conectores HDMI (macho) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI de 10,6 metros/35 pies, HDMM35 cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos,

proyector, etc.

## Características

- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	35.0 ft [10.7 m]
Cable OD	0.4 in [10 mm]
Longitud del Producto	35.0 ft [10.7 m]



Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.7 mm]
Peso del Producto	2.6 lb [1.2 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [88.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 lb [1.2 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de Alta Velocidad 10,6 m - HDMI - M/M
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

