

High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 3m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Produkt-ID: HDMM3MHS



Das 3 Meter lange HDMM3MHS High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet unterstützt die hochmoderne High-Definition Multimedia-Schnittstelle einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-fähigen Produkten und ist komplett abwärts kompatibel mit älteren HDMI-fähigen Geräten.

Das Kabel besitzt vergoldete HDMI-Steckkontakte, die eine qualitativ hochwertige digitale Verbindung sicherstellen, mit der hochauflösende Video- und Mehrkanalaudiosignale zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™/Spielern, HDTV, DVD-Spielern, DVRs, Stereoempfängern usw. übertragen werden können.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Alle StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel werden fachmännisch konstruiert und aus erstklassigen Werkstoffen gefertigt, um eine verlässliche, hochauflösende Leistung zu erbringen. Die Garantiezeit gilt für die gesamte Lebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ein einzelnes, schnell anzuschließendes HDMI®-Kabel ersetzt mehrere Audio- und Videokabel und reduziert Unordnung und Kabelsalat
- Zum Anschluss von hochauflösenden A/V-Geräten, wie Blu-Ray Disc™-Spielern, HDTV, DVR etc.

- Zum Anschluss von HDMI-fähigen Geräten, wie DVD-Spielern, Spielkonsolen etc.
- Ermöglicht den Anschluss von mehreren Geräten an eine Internet-Verbindung (Gerät muss High Speed HDMI® mit Ethernet unterstützen)

Merkmale

- Goldbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
- Hochwertige Bauweise
- 3-D- und Ethernet-fähig (bei unterstützten Geräten)
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]



Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.3 mm]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.2 in [5 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5 mm]
Produktgewicht	6.0 oz [168.8 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.1 oz [172.2 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3 m High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

