

3m HDMI 2.0 Kabel, 4K 60Hz High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz HDR10, UHD HDMI-Kabel, M/M Einrastende Stecker

Produkt-ID: HDMM3MLP



Das Kabel verfügt über HDMI-Steckverbinder mit Einrastfunktion, die fest in jedem Anschluss sitzen. Dadurch werden versehentliche Trennungen und Signalverluste verhindert.

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160 Pixel) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Es unterstützt auch HDR (High Dynamic Range) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern können Sie ein verbessertes Videoerlebnis erwarten. Das Kabel bietet garantiert die besten HDMI-Funktionen, die derzeit verfügbar sind. Es ist das perfekte Kabel für die Einrichtung des ultimativen Heimkinos oder für die Bereitstellung lebensechter digitaler Beschilderung.

Außerdem unterstützt das Kabel bis zu 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle für kristallklaren Klang. Das Kabel ist außerdem abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Spezifikationen und funktioniert mit allen Ihren vorhandenen HDMI-Geräten.

Die einrastende HDMI-Stecker sind ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung oder in Umgebungen, in denen Vibrationen zu versehentlichen Unterbrechungen und Bildverlust führen können. Sie eignen sich hervorragend für an der Wand montierte Geräte und in Situationen, in denen Geräte häufig bewegt werden.

Stecken Sie die Stecker in die HDMI-Anschlüsse, und die Stecker rasten automatisch im Inneren des Anschlusses ein. Es sind keine speziellen Schrauben oder Zubehörteile erforderlich. Die Griffe erzeugen einen Kontaktdruck im Inneren des Anschlusses und stellen sicher, dass sich die Stecker mit der Zeit nicht lösen.

Es wurde ein EMI-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Kabel Störungen von Funksignalen minimiert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** 3 Meter HDMI 2.0 mit Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), 18Gbps Bandbreite, HDR10 für hohes Kontrastverhältnis, Ultrabreitbildformat, 32-Kanal-Multistream-Audio mit 1536Hz Sampling (5.1, 7.1, DD+, Dolby TrueHD, Atmos)
- **HDMI 2.0-KABEL MIT RASTENDEN STECKERN:** Dieses High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet verfügt über vergoldete, rastende Stecker, die fest in einem Standard-HDMI-Anschluss sitzen und ein Lösen durch Zug oder Vibration verhindern
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 28AWG-Draht mit vergoldeten Steckern und überlegene EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Foliengeflecht verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit und sorgen für eine höhere Video- und Audioqualität mit diesem HDMI 2.0-Kabel
- **ANWENDUNGEN:** Für Büro, Terminals, Klassenzimmer; Verbindung von Laptop, Computer, HDMI Quelle mit Fernsehgerät, Monitor, Projektor; Ideal wo häufige Bewegungen, Vibrationen entstehen; Samsung, Dell, HP, Acer, LG; Unterstützt HDMI 1.4 und früher
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3 Meter; Schwarz; Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet; Brandschutzklasse CL2; HDMI-Stecker auf Stecker (M, M); 7,3mm Außendurchmesser, 28AWG; Ummantelung: PVC; EMI-Abschirmung: Al-Mylar-Folie, Geflecht

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. 3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz

Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 28 AWG

Kabellänge 9.8 ft [3 m]

Produktlänge 9.8 ft [3.0 m]

Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.0 cm]

Produktgewicht 8.2 oz [232.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 7.8 in [19.8 cm]

Paketbreite 7.7 in [19.6 cm]

Pakethöhe 1.3 in [3.3 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 8.5 oz [242.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - HDMI Kabel

Garantieinformatio
nen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

