

## Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Produkt-ID: HDMM3MP



Dieses 3-Meter-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.

Alle unserer Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel sind mit einzigartiger Authentifizierung zum Schutz vor Fälschung versehen, sodass Sie garantiert immer ein echtes zertifiziertes Kabel erhalten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau eines zuverlässigen Heimkinos oder lebensechter Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Das Kabel wurde rigorosen Compliance-Tests unterzogen und von einem HDMI-autorisierten Testzentrum zertifiziert. So können Sie sich sicher sein, dass das Kabel auch für Einsätze mit hoher Bandbreite geeignet ist. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

Das Kabel überträgt zwei Video-Streams, sodass gleichzeitig zwei Videos auf demselben Display angezeigt werden können. Ihr Display muss lediglich Multi-View unterstützen, damit Sie zwei gleichzeitige Video-Streams nutzen können.

Das HDMM3MP fällt unter die Garantie lebenslanger Gewährleistung von StarTech.com.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

### Merkmale

- Premium-HDMI-Zertifizierung
- Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
- Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
- Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
- Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
- Unterstützt 3D Video
- Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
- Unterstützt Farbmeterik BT.2020
- Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
- Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI

---

#### Hardware

Garantiebestimmung  
n Lifetime

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
<hr/>		
Leistung	Audiospezifikationen	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
<hr/>		
Steckverbinder	Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
	Steckverbinder B	HDMI (19-polig)
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	30 AWG
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Produktlänge	9.8 ft [3 m]
	Produktgewicht	8.3 oz [234 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	10.4 in [26.3 cm]
	Package Width	7.1 in [18.1 cm]
	Package Height	1.4 in [36 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	11.1 oz [315 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, 3 m
<hr/>		

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

