

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

ID prodotto: HDMM3MP



Questo cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m è stato testato secondo il programma di certificazione cavi Premium HDMI. Ciò ne assicura la capacità di fornire le nuovissime funzionalità tecniche che le più recenti specifiche HDMI devono offrire, incluse risoluzioni potenziate e protezione dalle interferenze elettromagnetiche.

Ogni nostro cavo HDMI ad alta velocità con certificazione Premium è provvisto di un'etichetta anti-contraffazione che garantisce l'autenticità del cavo certificato ricevuto.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un affidabile impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro test autorizzato HDMI che assicura la disponibilità di tutte le funzionalità ad elevata larghezza di banda necessarie. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il cavo consente la trasmissione di due flussi video e permette quindi di poter guardare due video contemporaneamente sullo stesso display. Per poter sfruttare i due flussi video, è necessario che il display supporti la funzionalità Multi-View.

HDMM3MP è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

Caratteristiche

- Certificazione Premium HDMI
- Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
- Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
- Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
- Supporta rapporti d'aspetto formato cinema da 21:9
- Fornisce doppi flussi video a un singolo display
- Supporta il video 3D
- Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
- Supporta la colorimetria BT.2020
- Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
- Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni		
Specifiche audio	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate	
Connettore/i		
Connettore A	HDMI (19 pin)	
Connettore B	HDMI (19 pin)	
Caratteristiche fisiche		
Colore	Nero	
Stile connettori	Dritto	
Diametro filo	30 AWG	
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]	
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]	
Peso prodotto	8.3 oz [234 g]	
Informazioni confezione		
Package Length	10.4 in [26.3 cm]	
Package Width	7.1 in [18.1 cm]	
Package Height	1.4 in [36 mm]	
Peso spedizione (confezione)	11.1 oz [315 g]	
Contenuto della confezione		
Incluso nella confezione	Cavo Premium HDMI ad alta velocità da 3 m	

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

