

Cable de 50cm HDMI 2.0 Certificado Premium con Ethernet - HDMI de Alta Velocidad Ultra HD de 4K a 60Hz HDR10 - para Monitores o TV UHD

ID del Producto: HDMM50CMP



Este cable HDMI® de alta velocidad de 0,5m ha sido sometido a las pruebas correspondientes del programa de certificación de cables HDMI Premium. Esto garantiza que está fabricado para ofrecer las funcionalidades técnicas más recientes que estipulan las especificaciones sobre HDMI, incluidas las resoluciones mejoradas, así como la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI).

Cada uno de nuestros cables HDMI de alta velocidad y certificación Premium tiene una etiqueta única que evita cualquier falsificación de su autenticidad, a fin de que el usuario tenga la garantía de que es un cable de certificación genuina.

Este cable es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, usted tiene asegurada una experiencia de vídeo de mucha mejor calidad. El cable ofrece la más alta calidad HDMI disponible actualmente. Resulta perfecto para crear conexiones fiables de cine en casa o señalización digital vívida.

Además, el cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

El cable se ha sometido a rigurosas pruebas certificadas en un centro de pruebas HDMI autorizado. Esto garantiza que el cable le ofrece las características de alto ancho de banda que sus usuarios requieren. También ha sido sometido a pruebas sobre EMI (interferencias electromagnéticas), a fin de garantizar su funcionamiento sin interferencias en el caso de señales inalámbricas.

Este cable ofrece la transmisión de doble vídeo, lo cual significa que es posible ver dos vídeos

simultáneamente en una misma pantalla. Para poder disfrutar de la funcionalidad de doble vídeo es necesario que su pantalla sea compatible con el modo multivídeo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable HDMI 2.0 certificado de alta calidad de 50 centímetros con Ethernet, 4K 60Hz (hasta 4096x2160p), ancho de banda de 18Gbps, HDR10, audio multistream de 32 canales con muestreo de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **DURABLE:** Cable HDMI 4K 60Hz de alta velocidad totalmente moldeado con cubierta de PVC para una gran resistencia y fiabilidad; El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido al uso intensivo. Ideal para entornos comerciales
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** El cable de 34AWG con conectores chapados en oro y el blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad y fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Funciona con ordenadores portátiles, de sobremesa, estaciones de trabajo. Cable HDMI UHD para conectar su TV, monitor, pantalla o proyector. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatible con HDMI 2.0 1080p HD y versiones anteriores de HDMI
- **ESPECIFICACIONES:** 50cm | Negro | HDMI 2.0 | Cable HDMI macho a macho | 34 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con 85% de trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimetría BT.2020 | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Especificaciones de Audio	Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Humedad	HR 0% ~ 85%
Características Físicas	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	34 AWG
	Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
	Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso del Producto	1.5 oz [42 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]

Ancho de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.