5m Premium Zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet - High Speed Ultra HD 4K 60Hz HDMI Verbindungskabel HDR10 - HDMI Kabel (Stecker/Stecker) - Für UHD Monitore/TVs/Displays

Produkt-ID: HDMM5MP

Dieses 5-Meter-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.

Alle unserer Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel sind mit einzigartiger Authentifizierung zum Schutz vor Fälschung versehen, sodass Sie garantiert immer ein echtes zertifiziertes Kabel erhalten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau eines zuverlässigen Heimkinos oder lebensechter Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Das Kabel wurde rigorosen Compliance-Tests unterzogen und von einem HDMI-autorisierten Testzentrum zertifiziert. So können Sie sich sicher sein, dass das Kabel auch für Einsätze mit hoher Bandbreite geeignet ist. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

Das Kabel überträgt zwei Video-Streams, sodass gleichzeitig zwei Videos auf demselben Display angezeigt werden können. Ihr Display muss lediglich Multi-View unterstützen, damit Sie zwei

gleichzeitige Video-Streams nutzen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

• Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

## Merkmale

• HOCHLEISTUNGSFÄHIG: 5 m Premium zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz (bis zu 4096x2160p), 18Gbit/s, HDR10 für hohes Kontrastverhältnis, Ultra wide Bildformat, 32Ch. Multi-Stream Audio mit 1536Hz Sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)

• LANGLEBIG: Ultra HD Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel (4K 60Hz) mit PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen oder Beschädigung durch wiederholtes Biegen; ideal für kommerzielle Umgebungen

• HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 26AWG-Draht mit vergoldeten Anschlüssen und eine hervorragende EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und Kupfergeflecht (85% Abdeckung) verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit und sorgen für höhe Video und Audioqualität.

• ANWENDUNGEN: Ideal für zu Haus/Büro und unterwegs, funktioniert mit Computer/Laptop/Desktop/Workstation; Langes UHD HDMI Kabel für Ihr Fernseher/Monitor/Projektor; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Kompatibel mit HDMI 1.4 1080p HD und früheren HDMI-Versionen

• SPEZIFIKATIONEN: 5 Meter | Schwarz | HDMI 2.0 | Stecker auf Stecker HDMI-Kabel | 24 AWG | PVC-Mantel | Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, BT.2020 Farbmetrik | Lebenslange Garantie

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Steckverbinderplatten | Gold |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |

| | | |
|---|---|---|
| Leistung | | |
| | Max. Digitalauflösungen | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz |
| | Audiospezifikationen | Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate |
| Steckverbinder | | |
| | Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) |
| | Steckverbinder B | 1 - HDMI (19-polig) |
| Umgebungsbedingungen | | |
| | Betriebstemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Lagertemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Feuchtigkeit | 0% ~ 85% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schwarz |
| | Steckverbinderart | Gerade |
| | Drahtstärke | 26 AWG (0.404 mm) |
| | Kabellänge | 16.4 ft [5 m] |
| | Produktlänge | 16.4 ft [5 m] |
| | Produktgewicht | 0.0 oz [0.5 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketmenge | 1 |
| | Paketlänge | 8.5 in [21.6 cm] |
| | Paketbreite | 9.5 in [24.2 cm] |
| | Pakethöhe | 1.6 in [4.1 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 15.5 oz [438.0 g] |

| | | |
|---|---|---|
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - HDMI-Kabel |
| Garantieinformationen | | |
| | Warranty | Lifetime |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.