

High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Produkt-ID: HDMM7M



Das High-Speed-HDMI®-Kabel HDMM7M (7 m) verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digitale Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc®-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs,

Spielekonsolen, Projektoren usw.

- Eine praktische Einzelkabellosung zum Anschließen von High Definition-Digitalempfängern, A/V-Empfängern

Merkmale

- 2x HDMI®-Stecker
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	23.0 ft [7 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [10 mm]
Produktlänge	23.0 ft [7.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	27.5 oz [780.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.0 in [33.0 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.5 cm]
Pakethöhe	2.4 in [6.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 7 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.