

7m Premium Zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet - High Speed Ultra HD 4K 60Hz
HDMI Verbindungskabel HDR10 - HDMI Kabel (Stecker/Stecker) - Für UHD
Monitore/TVs/Displays

Produkt-ID: HDMM7MP



Dieses 7-Meter-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.

Alle unserer Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel sind mit einzigartiger Authentifizierung zum Schutz vor Fälschung versehen, sodass Sie garantiert immer ein echtes zertifiziertes Kabel erhalten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau eines zuverlässigen Heimkinos oder lebensechter Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Das Kabel wurde rigorosen Compliance-Tests unterzogen und von einem HDMI-autorisierten Testzentrum zertifiziert. So können Sie sich sicher sein, dass das Kabel auch für Einsätze mit hoher Bandbreite geeignet ist. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

Das Kabel überträgt zwei Video-Streams, sodass gleichzeitig zwei Videos auf demselben Display angezeigt werden können. Ihr Display muss lediglich Multi-View unterstützen, damit Sie zwei

gleichzeitige Video-Streams nutzen können.

Das HDMM7MP fällt unter die Garantie lebenslanger Gewährleistung von StarTech.com.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

Merkmale

- Premium-HDMI-Zertifizierung
- Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Audiospezifikationen	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
------------------	-----------------



Steckverbinder B HDMI (19-polig)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	23.0 ft [7 m]
Produktlänge	23.0 ft [7 m]
Produktgewicht	0.0 oz [0.9 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	HDMI-Kabel
--------------------	------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

