

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 7 m

Productcode: HDMM7MP



Deze 7 meter high-speed HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze HDMI®-kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel hebt ontvangen.

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze HDMI®-kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum om te zorgen dat de kabel de beloofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen dat u een hoogwaardige premium kabel met gegarandeerde prestaties koopt.

De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt

bekijken. U kunt uw favoriete show bekijken, terwijl uw kinderen hun favoriete videogames spelen. Uw scherm moet Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.

De HDMM7MP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- Premium HDMI-certificatie
- Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
- Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
- Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
- Levert dual video stream naar één scherm
- Ondersteunt 3D-video
- Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
- Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies

Hardware

| | |
|--------------------|----------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Connectormateriaal | Goud |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

Prestaties

| | |
|------------------------------|---|
| Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz |
| Audiospecificaties | Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate |

Connector(en)

| | |
|-------------|-----------------|
| Connector A | HDMI (19-polig) |
| Connector B | HDMI (19-polig) |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|----------------|
| Kleur | Zwart |
| Stijl connector | Recht |
| Draaddikte | 24 AWG |
| Kabellengte | 23.0 ft [7 m] |
| Lengte product | 23.0 ft [7 m] |
| Gewicht product | 0.0 oz [0.9 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Package Length | 13.0 in [33 cm] |
| Package Width | 10.0 in [25.5 cm] |
| Package Height | 1.8 in [45 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 3.1 oz [88 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|------------|
| Meegeleverd | HDMI Kabel |
|-------------|------------|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.