

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 7 m

Produkt ID: HDMM7MP



Denna Höghastighets HDMI®-kabel på 7 meter har testats i enlighet med Premium HDMI Cable Certification Program. Detta garanterar att den kan ge de nyaste tekniska egenskaperna som de senaste HDMI-specifikationerna erbjuder, inklusive förbättrade upplösningar och skydd mot EMI-interferens.

Alla våra certifierade Premium Höghastighets-HDMI-kablar har en unik antiförfalskningsmärkning så du kan vara säker på att du köper en genuin certifierad kabel.

Kabeln stöder upplösningar på upp till 4K@60 Hz (3840x2160p) och bandbredd på upp till 18 Gbps. Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger.

Med högre upplösningar, ökade hastigheter och skarpere bilder kan du räkna med en bättre videoupplevelse. Kabeln är garanterad att ge de allra bästa HDMI-egenskaperna som finns idag. Det är den perfekta kabeln för tillförlitliga hemmabioanslutningar eller en verklighetstrogen digital skyltning.

Dessutom stöder kabeln upp till 32 okomprimerade digitala audiokanaler för att ge kristallklart ljud. Kabeln är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina befintliga HDMI-enheter.

Kabeln har genomgått strikt överensstämmelsestestning och är certifierad av ett auktoriserat testcenter för HDMI. Detta är en garanti för att kabeln kommer att ge dig de brandbeddsfunktioner du kräver. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.

Kabeln levererar dubbla videoströmmar så att du kan visa två videoklipp samtidigt på samma skärm. Din skärm måste ha stöd för Multi-View för att kunna hantera dubbla videoströmmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Funktioner

- Premium HDMI-certifiering
- Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
- Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
- Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
- Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Audio-specifikationer	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Luftfuktighet 0-85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24 AWG
Kabellängd	23.0 ft [7 m]
Produktlängd	23.0 ft [7.0 m]
Produktbredd	0.4 in [1.1 cm]
Produkt höjd	0.8 in [2.1 cm]
Produktvikt	0.0 oz [0.9 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.3 in [21.2 cm]
Paketets bredd	9.6 in [24.3 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - hdmi-kabel
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.