

Cable HDMI de alta velocidad 2.4m - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM8



El cable HDMI® de alta velocidad, de 2.4 metros, modelo HDMM8, tiene dos conectores HDMI (macho) chapados en oro y fabricación de alta calidad que proporcionan una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores DVD, receptores estéreo, proyectores, etc.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Este cable HDMI tiene una longitud de 2.4 metros, lo cual permite situar los dispositivos con HDMI disponible donde sea necesario. Además, está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con confiabilidad garantizada.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de

Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

Características

- 2x Conectores HDMI® Macho
- 2,4 m de longitud de cable
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	8.0 ft [2.4 m]
Longitud del Producto	8.0 ft [2.4 m]



Ancho del Producto	0.8 in [20.8 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.8 mm]
Peso del Producto	6.6 oz [186 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [21 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 oz [196 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de alta velocidad (2,4 m) - HDMI - M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

