

3m Premium zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel - High Speed Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel mit Ethernet - HDR10, ARC - UHD HDMI Videokabel - Für UHD Monitore, TVs, Displays - M/M

Produkt-ID: HDMMV3M



Dieses 3 m lange zertifizierte Premium HDMI 2.0 Hochgeschwindigkeitskabel erfüllt die täglichen Anforderungen beim Anschluss Ihrer HDMI-Geräte. Dieses robuste Kabel ist auf die Anforderungen von Business- und Heimanwendern ausgelegt und hält nachweislich anspruchsvollen Verschleißbedingungen stand.

Erleben Sie HDMI 2.0 in seiner aktuellsten Form

Dieses leistungsstarke 4K HDMI Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160p) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR10 (High Dynamic Range) und Dolby Vision für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Außerdem verfügt ARC (Audio Return Channel) über bis zu 32 unkomprimierte 5.1 und 7.1 digitale Audiokanäle zur Unterstützung von DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD und Dolby Atmos® für hochwertigen Sound.

Mit hohen Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten, schärferen Bildern und kristallklaren Audioausgaben erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel bietet garantiert die beste aktuell verfügbare HDMI-4K-Leistung. Es ist perfekt für den Aufbau des ultimativen Heimkinos oder für lebensechten Digital Signage geeignet.

Dieses Kabel funktioniert mit allen 4K-fähigen Geräten und ist auch mit früheren HDMI-Spezifikationen abwärtskompatibel.

Hervorragende Verbindungen durch Premium-Hochgeschwindigkeits-Zertifizierung

Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und von einem autorisierten HDMI-Testcenter zertifiziert, sodass es garantiert alle angegebenen Funktionen für hohe Bandbreiten

unterstützt. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

#### Hauptmerkmale des Kabels

Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung verbessert den EMI-Schutz

Langlebige, flexible TPE-Ummantelung [[SDLENTITIREF[amp]]] Zugentlastung (TPE ist ungiftig [[SDLENTITIREF[amp]]]) halogenfrei für Umweltverträglichkeit)

#### Hauptmerkmale des Steckverbinders

Korrosionsfreie, vergoldete Steckverbinder sorgen für eine hochwertige Videoqualität [[SDLENTITIREF[amp]]] und höhere Zuverlässigkeit

, Getestet für mehr als 10000 Einsteckvorgänge

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

#### Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** 3 m zertifiziertes Premium HDMI Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), 18 Gbit/s Bandbreite, HDR10, Ultra Wide Aspect Ratio, 32-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, BT.2020 Farbmetrie, 3D-Video
- **PREMIUM HDMI 2.0 KABEL:** Das Ultra HD 4K 60 Hz HDMI Kabel wurde entwickelt und gebaut, um die Signalintegrität zu verbessern; mit korrosionsfreien vergoldeten Steckverbindern, ummantelt von druckgegossenem Aluminium, um eine Signalverschlechterung aufgrund von EMI zu verhindern
- **LANGLEBIG:** Getestet für mehr als 10000 Einsteckvorgänge und 600 Biegezyklen in Winkel von 120°; langlebige TPE Ummantelung mit geformter TPE Zugentlastung absorbiert Belastungen durch häufige Biegungen; TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS-zertifiziert
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für zu Hause/Büro und Reisen, funktioniert mit Computer/Laptop/Desktop/PC/Workstation; UHD HDMI Kabel zum Anschließen Ihres Fernsehers/Monitors/Displays/Projektors; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; kompatibel mit HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD und früheren HDMI-Versionen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3 Meter | HDMI 2.0 | zertifiziertes Premium HDMI Kabel | Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet | HDMI Stecker auf Stecker | 6 mm Außendurchmesser, 30

AWG | TPE-Ummantelung | EMI-Abschirmung: Al-Mylar-Folie, Geflecht | Lebenslange StarTech.com Garantie

---

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0b
Max. Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz - 3.840 x 2.160
Audiospezifikationen	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit	0 % RH ~ 85 % RH

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Gray and Black
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [6 mm]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	5.4 oz [154.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 oz [164.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Premium HDMI Hochgeschwindigkeitskabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.