

0,5m Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - Ultra HD 4K 60Hz HDMI 2.0 Kabel - HDR10, ARC - HDMI 2.0 Zertifiziert - Für 4k Bildschirme - UHD HDMI Typ A Vergoldete Stecker

Produkt-ID: HDMMV50CM



Dieses 50 cm lange Premium Hochgeschwindigkeits HDMI 2.0 zertifizierte Kabel ist so gebaut, dass es Kabelstress aushält. Dieses dauerhafte Kabel wurde getestet, um einer starken Beanspruchung standzuhalten, und ist ein Muss für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.

Dieses Hochleistung 4K Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz (3840x2160p) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Es unterstützt außerdem HDR10 (High Dynamic Range) und Dolby Vision für höhere Kontrastverhältnisse und lebendige Farben.

Darüber hinaus bietet ARC (Audio Return Channel) bis zu 32 unkomprimierte digitale 5.1 und 7.1 Audiokanäle zur Unterstützung von DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD und Dolby Atmos® für hochwertigen Klang.

Mit hohen Auflösungen, erhöhten Geschwindigkeiten, schärferer Bildherstellung und kristallklarem Audio können Sie ein verbessertes Audio-/Videoerlebnis erwarten. Das Kabel bietet die allerbeste HDMI 4K Leistung. Es ist das perfekte Kabel, um das ultimative Heimkino zu erstellen oder eine naturgetreue digitale Beschilderung bereitzustellen.

Dieses Kabel arbeitet mit allen 4K kompatiblen Geräten und ist auch rückwärtskompatibel mit früheren HDMI Spezifikationen.

Das Kabel wurde strengen Konformitätstests unterzogen und ist von einem autorisierten HDMI Testzentrum zertifiziert, um sicherzustellen, dass es Funktionen mit hoher Bandbreite unterstützt. Es wird ein EMI Test durchgeführt, um minimale Interferenzen mit umgebenden drahtlosen Signalen zu gewährleisten.

Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtsabschirmung verbessert den Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI).

Dauerhafter und geschmeidiger TPE-Mantel und Zugentlastungen (TPE ist ungiftig und halogenfrei für ökologische Nachhaltigkeit).

Korrosionsbeständige, vergoldete Stecker sorgen für hochwertige Videoqualität und erhöhte Zuverlässigkeit.

Getestet, um 10 000+ Einschübe zu überstehen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- HOCHLEISTUNG KABEL: 0,5 m Premium zertifiziertes Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel mit Ethernet unterstützt 4K bei 60 Hz (3840x2160), 18 Gbit/s, HDR10, Ultra breites Bildformat, 32 Ch Audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, BT.2020 Farbmetrik und 3D Video
- PREMIUM HDMI 2.0 KABEL: Das UHD HDMI Kabel wurde zur Verbesserung der Signalintegrität entwickelt und verfügt über korrosionsbeständige, vergoldete Kontakte, die in Aluminiumguss eingeschlossen sind, um eine Signalverschlechterung durch EMI zu verhindern
- DAUERHAFT: Getestet auf 10.000+ Einstechvorgänge und 600+ Biegezyklen bei einem Winkel von 120°. Der TPE-Mantel und die TPE-Zugentlastungen reduzieren die Belastung des Kabels. TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform.
- ANWENDUNGEN: Ideal für Zuhause/Büro & Reisen, arbeitet mit Laptop/Desktop/Workstation; UHD HDMI Kabel zum Anschluss Ihres TV/Bildschirms/Projektors; Samsung/Sony/Apple Fernsehgerät/Dell/LG; arbeitet mit HDMI 2.0 UHD, FHD & früheren HDMI Versionen
- SPEZIFIKATIONEN: 50 cm | HDMI 2.0 | Premium zertifiziertes HDMI Kabel | Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet | Stecker auf Stecker | 6 mm Außendurchmesser, 30AWG | Mantel:TPE | EMI-Abschirmung:Al-Mylar Folie, Geflecht | StarTech.com Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Active or Passive Adapter	Passiv
---------------------------	--------

Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0b
Max. Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Max. Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 60 Hz
Audiospezifikationen	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit	0 % RH ~ 85 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	30 AWG

Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [6 mm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [44.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.6 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [54.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Premium High Speed HDMI-Kabel
--------------------	-----------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

