

HDMI 1.4 ケーブル／10.7m／4K30Hz／CMPプレナム難燃グレード／
壁内配線可／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD
UHD／長尺 Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDPMM35



プレナム定格ハイスピードHDMI®ケーブル
(10.7m)。プレナム空間(空調で常に空気が流れている場所)、ダクト、壁の内側、天井裏、その他CMP/FT6の難燃性が求められる場所での敷設に適しています。

このケーブルには2つの金メッキHDMIオスコネクタがついており、耐久性に優れた造りによりAV機器間で安定したHDMI - HDMI接続を行います。

この高品質HDMIケーブルは最大120Hzのリフレッシュレートで1080p+の解像度に完全対応しており、緻密で鮮明な色を再現します。
最大4k × 2kのUltra
HD技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

StarTech.comのHDMI-HDMIケーブルについて：

StarTech.comが提供するハイスピードHDMIデジタルビデオ & オーディオケーブルは、最高品質の資材のみを使用して製造されており、優れた設計力で質の高いHD性能を提供します。HDMI規格は、高伝送帯域ビデオとマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルに統合し、鮮明な画像解像度を実現するものです。

認証、レポート、互換性



用途

空調ダクトやプレナム空間(常に空気が流れている場所)など、CMP難燃グレードが必要とされる場所でのHDMIケーブル敷設(教育機関、商業施設など)

- Blu-Ray

Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続

製品の特長

- ・**ハイスピードHDMIケーブル**：イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(10.7m)。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
- ・**プレナム規格対応**：頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に理想的な4K対応HDMIケーブル
- ・**高品質設計**：アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換
- ・**用途**：ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンферレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用
- ・**仕様**：10.7m | ブラック | HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 24 AWG | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド：アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー | CMPプレナム難燃規格

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMP定格(プレナム)

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	10.7 m [35.0 ft]
製品縦	10.7 m [35.0 ft]
製品重量	1.4 kg [3.2 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.4 cm [13.1 in]
パッケージ横	34.7 cm [13.7 in]
パッケージ高さ	4.7 cm [1.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.5 kg [3.2 lb]	

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - プレナム定格ハイスピードHDMI®ケーブル 10.6m
---------	---------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

