

2 m Pro-serie metalen High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDPSMM2M



Deze High Speed HDMI™ kabel heeft 2 vergulde HDMI (male) connectors in een metalen connector omhulsel, die duurzame, high quality verbindingen bieden met een stijlvolle uitstraling die de perfecte afwerking vormen voor uw home theater of professionele A/V omgeving.

Deze 2 meter lange, lichte HDMI kabel heeft ook een dunnere HDMI draadconstructie - ongeveer de helft van de dikte van een gewone 2 meter kabel en biedt dus een flexibelere installatie met minimale kabelwarboel.

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz), 1080p+ tot 120Hz refresh rate en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 36 AWG koperdraad, vergulde connectors en EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

- Stijlvolle metalen HDMI-connectorprofielen
- Dunne kabelconstructie – buitendiameter (BD) van 3,6 mm
- QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Vergulde HDMI-connectoren

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Stijl connector	Recht
Draaddikte	36 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	1.8 oz [51.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Breedte Verpakking	7.9 in [20.0 cm]
Hoogte Verpakking	0.4 in [1.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2 m Pro-serie metalen High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.