

2 m Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabel i metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDPSMM2M



Denna höghastighets-HDMI™-kabel har två guldpläterade HDMI-kontakter (hane) inuti en kontaktgjutning i metall. Anslutningarna är eleganta, hållbara och av hög kvalitet. De passar perfekt för din hemmabio eller professionella A/V-utrustning.

Denna lätta HDMI-kabel på 2 meter har dessutom en tunnare HDMI-ledningskonstruktion - ungefär halva tjockleken på en vanlig kabel på 2 meter. Installationen är mer flexibel med minimalt trassel.

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz), 1080p+ vid upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

Den här kabeln är konstruerad med 36 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Detta garanterar tydlig, högkvalitativ ljud- och videoöverföring med exceptionell tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, digitala videospelare (DVR), spelkonsoler, projektorer, etc.

Funktioner

- Elegant HDMI-kontaktgjutning i metall
- Tunn kabelkonstruktion – yttre diameter på 3,6 mm
- QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- Guldpläterade HDMI-kontakter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	36 AWG

Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	1.8 oz [51.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [1.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [60.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2m Pro-serien Höghastighets-HDMI®-kabel i metall - HDMI - M/M
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.