Bobina de 30,48m de Gancho y Bucle - Tiras Reutilizables de Gancho y Bucle - Cinta Sujetacables - Envolturas Ajustables de Tela para Gestión de Cableado - Verde

ID del Producto: HKLP100GN

Esta bobina de 30,48m de cinta de gancho y bucle hace que sea fácil mantener sus cables limpios y ordenados atándolos juntos o atándolos a una estructura.

Este rollo de correas de sujeción de gancho y bucle ofrece una solución rápida y fácil para agrupar los cables y asegurar sus cables para un mejor enrutamiento. Ayude a proteger su equipo reduciendo la tensión de los cables y evitando el calor excesivo causado por los cables desorganizados que restringen el flujo de aire.

Puede cortar la bobina de tela de sujeción de gancho y bucle a la medida que desee con unas tijeras domésticas, lo que significa que puede elegir la longitud perfecta para su aplicación específica.

Aunque el uso más común de este tejido de gancho y bucle es la sujeción y el enrutamiento de cables, también puede utilizarlo para otros materiales en su entorno informático, como herramientas o conductos. Las cintas de amarre reutilizables son fáciles de quitar y ajustables, lo que evita la molestia y el desperdicio de las tradicionales bridas de cremallera.

StarTech.com lleva a cabo minuciosas pruebas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando artículos de alta calidad a los profesionales de la informática. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar apoyo a los clientes tanto en la preventa como en la postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Mantenga su oficina o sala de servidores en orden y organizada, gracias a mantener sujetos los cables de su equipo

• Evite daños de su equipo de montaje en rack mediante la organización fija de sus cables, a fin de facilitar el flujo del aire y reducir las tiranteces en los puertos

Características

• VERSATILIDAD DE USO: Esta bobina de 30,5m de cinta verde para gancho y bucle le permite cortar y ajustar las bridas a la longitud que necesite, sin desperdicio de las bridas convencionales

• REDUZCA LAS TIRANTECES DE CABLES: Esta bobina de gancho y bucle, con material de resistencia industrial, le permite enrutar cables donde los necesite y evita tiranteces en conectores, lo cual evita daños prematuros

• PROTEJA LOS EQUIPOS: La gestión profesional de los cables mediante estas bridas de gancho y bucle para cables eléctricos de auto-agarre mejora el flujo de aire alrededor de los equipos y reduce la tensión de los cables

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática y respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5 - Disponible en varios colores

• FÁCIL INSTALACIÓN: Esta bobina de tiras adhesivas para anillas de gancho y bucle, de material ajustable, constituye una solución rápida y fácil para sujetar y fijar mazos de cables

Requisitos Ambientales		
	Política de Garantía	2 Years
	Temperatura Operativa	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
	Temperatura de Almacenamiento	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Características Físicas		
	Color	Verde

	Tipo de Gabinete	Nylon
	Longitud del Producto	100.0 ft [30.5 m]
	Ancho del Producto	0.7 in [1.9 cm]
	Altura del Producto	0.1 in [0.2 cm]
	Peso del Producto	1.1 lb [0.5 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [24.9 cm]
	Altura de la Caja	1.9 in [4.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	2 - Rollo (15,2m) de sujetacables de gancho y bucle - Verde
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.