

面ファスナー／15.2m／グリーン／簡単取付け 取外し／調整 &
再利用可能／業務用強度／自由にカット／配線整理 結束 マジックバンド／ケーブルまとめ ボアテープ／Hook
and Loop

製品ID: HKLP50GN



15.2m巻きのケーブル結束用面ファスナー。ケーブルの結束や構造物への固定に使用し、配線をすっきり管理します。

このケーブル結束テープは、ケーブルをまとめ配線を楽にするソリューションです。適切に結束された配線は、通気性を高めて機器周辺での熱のこもりを防ぎ、ケーブルへの負荷も軽減するため、装置の保護につながります。

簡単に切断できるファブリック素材を使用しています。特定の用途に合わせてちょうどいい長さにすることができます。

主にケーブル結束および配線用途を想定していますが、IT環境における別の用途にも使えます（ツールやレースウェイなど）。従来の結束バンドと異なり、取り外しが簡単で調整が簡単にできるため、手間がかからず、ゴミの発生も軽減されます。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 装置のケーブルを束ね、オフィスやサーバールームの配線を整理
- ・ ケーブルをまとめて通気性を改善し、ポートにかかる負荷を軽減して装置へのダメージを回避

製品の特長

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー(グリーン、15.2m巻き)。必要な長さに切ってケーブルを結束

- ・ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ
- ・手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー
- ・装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ
- ・StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

環境条件

| | |
|----------|----------------------------------|
| 保証に関する方針 | 2 Years |
| 動作温度 | 14° F to 176° F (-10° C - 80° C) |
| 保存温度 | 14° F to 176° F (-10° C - 80° C) |

物理的特徴

| | |
|------------|------------------|
| 色 | グリーン |
| エンクロージャタイプ | Nylon |
| 製品縦 | 15.2 m [50.0 ft] |
| 製品横 | 1.9 cm [0.7 in] |
| 製品高さ | 0.2 cm [0.1 in] |
| 製品重量 | 267.0 g [9.4 oz] |

パッケージ情報

| | |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量 | 1 |
| パッケージ縦 | 24.6 cm [9.7 in] |
| パッケージ横 | 25.2 cm [9.9 in] |
| パッケージ高さ | 3.0 cm [1.2 in] |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 244.0 g [8.6 oz] |

箱に含まれているもの

| | |
|---------|-----------------------|
| パッケージ内容 | 1 - 15.2m 面ファスナー グリーン |
|---------|-----------------------|

Warranty Information

| | |
|----------|---------|
| Warranty | 整備品2年保証 |
|----------|---------|

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。