

## 5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Produkt-ID: HSB13SATSASB



Dieser entfernbare Hot-Swap-Festplattenschacht ermöglicht den einfachen Ein- und Ausbau von 3,5"-SATA- oder -SAS-Laufwerken in/aus Ihren/-m Server oder Desktop-Computer über einen freien vorderen 5,25"-Festplattenschacht. Er verfügt über eine schachtloses Design, das die Einbauzeit verkürzt und Ihnen das Einsetzen oder Entfernen von Laufwerken ja nach Bedarf ermöglicht. Mit seinem robusten Kunststoff-und-Aluminium-Design ist es eine kostengünstige Lösung für die Wartung und den Datenaustausch zwischen mehreren Systemen.

Dieser/-s Hot-Swap-Schacht/mobile Rack eignet sich ideal für IT-Experten wie Systemadministratoren oder am Computer arbeitende Personen, um Laufwerke schnell auszutauschen.

Er unterstützt sowohl 3,5"-SATA- als auch SAS-Laufwerke und spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen. Mit seinem kostengünstigen Design eignet es sich ideal für große Bereitstellungen von System-Builds oder -Upgrades und für Organisationen, die das meiste aus ihrem IT-Budget herausholen möchten.

Der abnehmbare Hot-Swap-Festplattenschacht verfügt über schützende Backplane mit einem leichten, aber haltbaren Kunststoff-Aluminium-Gehäuse. Um Ihre Daten zu schützen, können Sie die Klappe des Schachtes verriegeln und so ein unbeabsichtigtes Trennen des Laufwerks verhindern

Um die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I und II sowie SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.

Der HSB13SATSASB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Ist eine kostengünstige Lösung für den Aufbau oder Upgrades von Computersystemen in Organisationen wie Regierungsorganisationen, KMU, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und militärische Organisationen
- Bietet einfachen Hot Swap von Laufwerken in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen
- Ideal für industrielle oder Enterprise-Storage-Anwendungsfälle wie Datensicherung, -wiederherstellung und -archivierung

### Merkmale

- Austauschen von Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen über 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in einem vorderen 5,25"-Schacht
- Robustes Kunststoff-und-Aluminium-Design
- Tray-loses Design für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Unterstützt SAS I/II und SATA I/II/III
- Verriegelbare, sichere Festplattenklappe
- Entlüftung für optimale Wärmeabfuhr

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Lüfter	Nein
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA

Laufwerkinstallation Entnehmbar

---

#### Leistung

Max. Datenübertragungsraten	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA/SAS 6 Gbps
Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja
MTBF	50.000 Zyklen
Temperaturalarm	Nein

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	29 pin SAS SFF-8482 Female
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Laufwerkstromversorgung/Aktivität
--------------	-----------------------------------

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	Betrieb: 5~85 % RH (nicht kondensierend) Speicher: 5~95 %

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Gehäusotyp	Plastic and Aluminum
Max. Laufwerkhöhe	1.0 in [26.1 mm]
Produktlänge	7.2 in [18.4 cm]
Produktbreite	5.8 in [14.8 cm]
Produkthöhe	1.7 in [42.0 mm]
Produktgewicht	10.9 oz [308.0 g]

---

Verpackungs-  
formationen

Package Length	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.0 in [50.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.1 oz [456.0 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	Wechselrahmen
	Schlüssel
	Backplane-Montageschrauben
	SATA/SAS-Datenkabel
	Molex-zu-SATA- und LED-Kabel
	SATA-zu-SATA- und LED-Kabel
	Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

