

5,25" auf 3,25" Festplatten Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Produkt-ID: HSB1SATSASBA



Dieser entfernbare Hot-Swap-Festplattenschacht ermöglicht den einfachen Ein- und Ausbau von 3,5"-SATA- oder -SAS-Laufwerken in/aus Ihren/-m Server oder Desktop-Computer über einen freien vorderen 5,25"-Festplattenschacht. Das Design ist Tray-los und ermöglicht den Ein- bzw. Ausbau von Laufwerken je nach Bedarf. So erhalten Sie eine praktische Lösung zur Laufwerkswartung und zum Datenaustausch zwischen mehreren Systemen.

Dieser/-s Hot-Swap-Schacht/mobile Rack eignet sich ideal für IT-Experten wie Systemadministratoren oder am Computer arbeitende Personen, um Laufwerke schnell auszutauschen, zu ersetzen oder Daten zwischen mehreren Systemen und Orten zu transportieren. Er unterstützt sowohl 3,5"-SATA- als auch SAS-Laufwerke und spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen.

Der Hot-Swap-Schacht verfügt über eine schützende Backplane mit einem robusten Aluminiumgehäuse, mit ihrer Lüftung für ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr sorgt. Um Ihre Daten zu schützen, können Sie die Klappe des Schachtes verriegeln und so unautorisierten Zugriff auf das Laufwerk verhindern.

Um die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I und II sowie SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.

Der HSB1SATSASBA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bietet einfachen Hot Swap von Laufwerken in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen
- Ideal für die Verwendung in industriellen oder Enterprise-Storage-Anwendungsfällen wie Datensicherung, -wiederherstellung und -archivierung
- Für den Aufbau oder Upgrades von Computersystemen in Organisationen wie Regierungsorganisationen, KMU, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und militärische Organisationen

Merkmale

- Austauschen von Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen über 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in einem vorderen 5,25"-Schacht
- Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
- Tray-loses Design für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Unterstützt SAS I/II und SATA I/II/III
- Verriegelbare, sichere Festplattenklappe
- Entlüftung für optimale Wärmeabfuhr

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Lüfter	Nein
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar

Leistung

Max.	6 Gbit/s
------	----------



Datenübertragungsrate

Typ und Rate SATA/SAS 6 Gbps

Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min

Hot Swap-Funktion Ja

Temperaturalarm Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 29 pin SAS SFF-8482 Female

Hostanschlüsse SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Anzeiger

LED-Anzeiger Laufwerkstromversorgung/Aktivität

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit Betrieb: 5~85 % RH (nicht kondensierend)
Speicher: 5~95 %

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Aluminium

Max. Laufwerkhöhe 1.0 in [26.1 mm]

Produktlänge 7.1 in [17.9 cm]

Produktbreite 5.7 in [14.6 cm]

Produkthöhe 1.5 in [39.0 mm]



Produktgewicht 11.9 oz [336.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 7.8 in [19.7 cm]
Package Width 5.9 in [15.0 cm]
Package Height 1.8 in [45.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung) 14.5 oz [412.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- Backplane
- SATA-Datenkabel
- Schlüssel
- Schrauben
- Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

