

SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Produkt-ID: HSB225SATBK



Mit dem 3,5-Zoll-SATA-Wechselrahmen HSB225SATBK können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) (SATA, SATA II und SATA III-6 Gbit/s) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen freien/unbenutzten 3,5-Zoll-Disketten-Laufwerksschacht einbauen.

Dank der praktischen Funktionsweise ohne Installation und mit einfachem Auswurf bietet der Wechselrahmen schnellen und einfachen Zugriff auf Festplatteninhalte ohne dazu die Festplatte in einen Einschub installieren zu müssen – die zeitsparende Lösung für schnelles und einfaches Aus- und Einbauen im Rahmen des Systemaufbaus, der Integration in ein Rack-Montage-System oder im Industriebereich.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Für zusätzliche Sicherheit besteht der Wechselrahmen aus UL94 V-0-Kunststoffen und ist mit verschließbaren Schachtklappen ausgestattet, um ein versehentliches oder unbefugtes Entfernen der auswechselbaren Festplatten zu verhindern. Er ist ebenso die perfekte Ergänzung für die Erstellung von System-Images oder alle Aufgaben, bei denen ein Zugriff auf große Datenmengen während des Betriebs nötig ist - der Hot-Swap-Einbauschacht bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Projekte schneller durchführen zu können, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihrer Datenspeicher.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Maximieren der Speicherkapazität eines Computers durch die Möglichkeit, zwei 2,5-Zoll-Laufwerke in einen einzigen 3,5-Zoll-Schacht zu installieren
- Bauen/Bereitstellung von Massensystemen, für die eine schnelle und effiziente Laufwerkverwaltung erforderlich ist, mit minimalen Ausfallzeiten
- Regelmäßiges Testen oder Benchmarking verschiedener Festplatten

Merkmale

- Für bis zu zwei 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke in einem einzigen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht
- Abschließbarer Laufwerkschacht
- Mehr als 15.000 Einbauvorgänge möglich
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
- Stabile Stahlkonstruktion
- Betriebs-/Aktivitätsanzeige (LED) für jedes Laufwerk
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Keine Treiber oder Software erforderlich
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Behördliche Genehmigungen	UL94 V-0 Rated Plastic
Anzahl von Laufwerken	2

	Laufwerkgröße	2.5in
	Laufwerktyp	SATA
<hr/>		
Leistung	Hot Swap-Funktion	Ja
	Einbauvorgänge	15,000 Cycles
	Temperaturalarm	Nein
<hr/>		
Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	Hostanschlüsse	1 - SATA (7-polig, Daten) 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer 3,5-Zoll-Schacht vorne 2 x SATA-Datenports 1 x SATA-Stromversorgung von Systemnetzteil
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	2 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität (Blau für Stromversorgung, Rot für Aktivität)
<hr/>		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
<hr/>		
Physische		

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	5.9 in [15 cm]
Produktbreite	3.9 in [10 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	8.8 oz [250 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.5 in [14 cm]
Paketbreite	6.5 in [16.5 cm]
Pakethöhe	1.4 in [36 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 lb [0.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-Doppelwechselrahmen
	2 - SATA-Datenkabel
	2 - Schlüssel
	1 - Schraubensatz
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.