

1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Drucker/ Adapter - St/St

Produkt-ID: ICUSB1284



Das 1,8 m lange ICUSB1284 USB-Adapterkabel - Stecker/Stecker - ermöglicht USB-fähigen PCs das Drucken auf einem beliebigen, parallel angeschlossenen Standarddrucker, wobei der USB-Port in einen Centronics-Stecker für den direkten Anschluss an den parallelen Drucker umgewandelt wird. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine wesentlich schnellere Datenübertragungsrate als Standard-Parallelports, was die Wartezeiten für einen Druckjob oder den Datenaustausch verkürzt. Der tragbare und platzsparende USB-Parallel-Drucker-Adapter versorgt sich selbst und wird per Plug-and-Play auf Windows®-basierten und USB-kompatiblen Computern installiert. Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Für das schnelle Hinzufügen eines parallelen Ports zu einem Windows®-Computer

### Merkmale

- Geringer Stromverbrauch, da die Stromversorgung über den USB-Anschluss erfolgt.
- Bidirektionaler Hochgeschwindigkeits-Parallelport; entspricht der Industriennorm IEEE-1284.
- Voll Plug&Play-fähig für einfache Installation
- Kein IRQ für die Installation nötig.

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	Prolific - PL2305

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	Centronics (36-polig)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 bis 10.15, 11.0 Linux 2.6.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
------------------------------	--

---

#### Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
Stromverbrauch	0.9W

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff



Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	2.0 in [50 mm]
Produkthöhe	0.7 in [17 mm]
Produktgewicht	4.2 oz [118.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [137.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-auf-Parallel-Konverterkabel
--------------------	---------------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

