

61cm interner USB Mainboard Header auf Parallel DB-25 Adapter

Produkt-ID: ICUSB1284INT



Der interne ICUSB1284INT USB-Motherboard-Header-auf-Parallel-Adapter ermöglicht das Hinzufügen eines parallelen Ports zu einem beliebigen handelsüblichen oder Flachbau/halbhoher Desktopsystem, das mit einem freien USB-Hauptplatinen-Header ausgestattet ist. Damit können Datenübertragungsraten bis zu 1,5 Mbit/s erreicht werden. Im Gegensatz zu den gängigen USB-auf-parallel-Kabeln ist dieses Kabel für den Einbau im Computergehäuse gedacht und bietet damit eine saubere Lösung, die keine weiteren Adapter benötigt. Dieser kompakte und einfache USB-Adapter bietet eine kostengünstige Lösung, mit der die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren parallelen Peripheriegeräten überbrückt werden kann. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ermöglicht Ihnen, schnell einen Parallelport für die Verwendung von Druckern mit DB25-Steckern an Ihren Computer anzuschließen.
- Ideal für Systembauer, die neue Hauptplatinen ohne parallele Ports mit älteren Funktionen nutzen möchten

Merkmale

- Vollautomatischer, bidirektionaler, paralleler Hochgeschwindigkeitsport

- Dynamisch zugeordneter, einheitlicher Datenpuffer mit 512 Bytes für die Datenübertragung in beide Richtungen
- Handelsübliches, normal hohes Slotblech eingebaut
- Mit optionalem Flachbau/halbhoher Slotblech
- Sender und Empfänger sowie Regler für die USB-Schnittstelle auf dem Chip
- Entspricht der Norm IEEE 1284-1994
- Bus-Versorgung – keine zusätzliche Stromversorgung oder Batterie erforderlich
- USB 1.1-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	Mainboard-Header
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Industrienormen	IEEE 1284
Chipset-ID	Prolific - PL2305

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,5 Mbit/s
----------------------------	------------

Steckverbinder

Interne Ports	IDC (10-polig, Mainboard-Header)
Externe Ports	DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
------------------------------	---



Mac OS X® 10.6 to 10.12

Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Microsoft
WHQL-zertifiziert Ja

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 115°C (32°F to 239°F)

Lagertemperatur -55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

Physische
Eigenschaften

Kabellänge 24.0 in [61 cm]

Produktlänge 1.6 in [40 mm]

Produktbreite 2.1 in [53 mm]

Produkthöhe 6.9 in [17.6 cm]

Produktgewicht 1.9 oz [55 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 4.6 oz [130 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten USB-Header-auf-Parallel-Adapter

Flachbau-Slotblech

Treiber-CD

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.