

2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage

Produkt-ID: ICUSB2322RJ



Mit dem 2-Port-Industrie-USB-auf-Seriell RJ45-Adapter ICUSB2322RJ (Wandmontage und DIN-Schiene) können Sie über einen einzigen USB 2.0-Ports zwei RS232-Seriell-Verbindungen mit RJ45-Signalports zu einem PC oder Server hinzufügen. Der RS232-auf-RJ45-Adapter verfügt über COM-Port-Beibehaltung zur Aufrechterhaltung der Zuweisungen der Portnummern nach Neustarts und unterstützt serielle Datenraten bis zu 921 KBit/s. Die mitgelieferten DIN-Schienen-Klemmen (Top Hat) und Wandmontage-Slotbleche bieten einfache Lösungen für ungewöhnliche Installationen, während das stabile Metallgehäuse für Strapazierfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen sorgt. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Laptops, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen
- Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.

Merkmale

- Fügt über einen einzigen USB-Port 2 RS232-Seriell-RJ45-Anschlüsse hinzu
- Mit Slotblechen für Wandmontage und Top-Hat-DIN-Schienen-Montage
- Unterstützt Datenraten bis zu 921,6 KBit/s

- COM-Port-Beibehaltung
- Stromversorgung über USB - kein externer Adapter erforderlich
- Unterstützung für USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) und Full Speed (12 MBit/s)
- USB-Anschluss mit optionalen einrastender Buchsen mit Schraublöchern für zusätzliche Sicherheit

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	USB 2.0
Portart	Externer Hub
Chipset-ID	FTDI - FT232R

Leistung

Serielles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
Datenbit	7, 8
FIFO	128 Bytes
Parität	Odd, Even, Mark, Space, None
Stoppbit	1, 2

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	RJ-45
	USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
	macOS 10.6 bis 10.14, 11.0

Linux 2.4.x bis 4.11.x <i>und höher</i>

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	2.6 in [65 mm]
Produktbreite	1.7 in [42 mm]
Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
Produktgewicht	2.8 oz [78 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	8.3 in [21.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.2 oz [290 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-Port-USB-auf-Seriell RJ45-Adapter
	DIN-Schienenklemmen
	Wandmontage-Slotblech
	USB-A-auf-B-Kabel



Treiber-CD

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

