

## 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Produkt-ID: ICUSB2324



Mit diesem 4-Port USB zu seriellen RS232-Hub können Sie bis zu vier serielle RS232-Geräte mit Ihrem Mac, PC-Laptop oder mit Ihrem Desktop-Computer durch einen einzigen USB-Port verbinden, als ob der Computer über angebaute serielle DB9M-Steckverbinder verfügen würde.

Der serielle RS232-Hub wurde kompakt konstruiert, um wertvollen Arbeitsplatz zu erhalten, und ist busbetrieben, sodass kein externer Stromadapter erforderlich ist.

Dieser zuverlässige, serielle USB/RS232-Adapter-Hub ist eine kostengünstige Lösung, die die Kompatibilitätslücke zwischen modernen USB-fähigen Computern und älteren, seriellen RS232-Peripheriegeräten überbrückt. Er wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verbinden Sie Modems, Grafiktablets, Mäuse, Barcodeleser, GPS-Empfänger, ISDN-Terminaladapter, Mobiltelefone, Scanner, USV- und POS-Geräte mit Ihrem System
- Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.

### Merkmale

- Stromversorgung über den Bus - kein externer Stromadapter erforderlich.

- Einfache Plug and Play-Installation
- Vollständig kompatibel mit USB 1.1-Spezifikationen und abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Bietet Ihnen vier zusätzliche serielle RS232-Ports

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	4
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	USB 2.0
Portart	Externer Hub
Industrienormen	RS232
	USB 1.1
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

---

#### Leistung

Serielles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
FIFO	256 Bytes

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Externe Ports	DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	macOS 10.6 bis 10.15



Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x <i>(Nur LTS-Versionen)</i>

---

Spezielle  
Hinweise/Anfo  
rderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein kostenloser USB-Port
-----------------------------------	--------------------------

---

Strom

Stromverbrauch	1 ~ 1.5W
----------------	----------

---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	5.9 in [15 cm]
Produktbreite	2.6 in [66.5 mm]
Produkthöhe	1.0 in [26 mm]
Produktgewicht	6.2 oz [175 g]


---

Verpackungsin  
formationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	5.9 in [15 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.3 oz [378 g]

---

Verpackungsin



halt

Im Paket enthalten	Serieller 4-Port-Hub
	USB-Kabel
	Treiber-CD
	Anleitung
	Slotblech

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

