

USB - RS232C シリアル変換ハブ / USB 2.0接続 / 4ポート D-Sub 9ピン / Type-A オス - DB9
オス / 各種OS対応 / シリアルコンバーター アダプター

製品ID: ICUSB2324



USBポート1つで、DB9Mシリアルコネクタを搭載していないコンピュータにRS232シリアルデバイスを最大4台まで接続できるシリアルハブ。
Mac、Windowsの デスクトップおよびノートパソコンに対応します。

本RS232シリアルハブは、小型設計で場所を取りません。また、バスから電源を取るため、外付け電源アダプタも不要です。

最新のUSB対応コンピュータとRS232シリアルレガシー
周辺機器を接続する本USB/RS232シリアルアダプタハブは、費用対効果が高く、信頼性が高いソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

・ モデム、デジタルタイザタブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続

・ シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム

製品の特長

- ・ 4口のRS232シリアルポートを増設
- ・ USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応
- ・ 簡単なプラグアンドプレイ式実装
- ・ バス電源で、外付け電源アダプタ不要

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ポート数	4
インターフェース	シリアル
バス型	USB 2.0
ポートタイプ	外付けハブ
業界標準	RS232
	USB 1.1
チップセットID	FTDI – FT232RL

性能

シリアルプロトコル	RS-232
最大ボーレート	921.6 Kbps
FIFO	256 Bytes

コネクタ

コネクタタイプ	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
外部ポート	4 – DB9 (D-Sub) [9ピン]

ソフトウェア

OS互換性	Windows® CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11/11 ARM Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS 10.6 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 Linux Kernel 3.0.x以降 – LTSバージョンのみ
-------	---

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USBポート
---------------	--------

電源	消費電力(W)	1 ~ 1.5W
<hr/>		
環境条件	動作温度	0° C to 55° C (32° F to 131° F)
	保存温度	-20 to 85° C (-4 to 185° F)
	湿度	5~95%相対湿度
<hr/>		
物理的特徴	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
	製品縦	15 cm [5.9 in]
	製品横	6.6 cm [2.6 in]
	製品高さ	2.6 cm [1.0 in]
	製品重量	175 g [6.2 oz]
<hr/>		
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	21.6 cm [8.5 in]
	パッケージ横	15 cm [5.9 in]
	パッケージ高さ	5.2 cm [2.0 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	368.0 g [13.0 oz]
<hr/>		
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 4ポートシリアルハブ 1 - USB ケーブル 1 - 取り付け金具 1 - ドライブCD 1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。