

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Produkt-ID: ICUSB232C2



Mit dem 2-Port-USB-auf-DB9 RS232 Seriellen Adapterkabel ICUSB232C2 von StarTech.com können Sie bis zu zwei serielle DB9 RS232-Geräte gleichzeitig an Ihren Mac oder PC Laptop oder Desktopcomputer über einen USB-Port anschließen, so als ob der Computer einen integrierten DB9M-Anschluss hätte. Eine kostengünstige Lösung, die die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren seriellen Peripheriegeräten überbrückt. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Notebooks, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen.

- Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
- Verbinden Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte.
- Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein seriell Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.
- Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.

Merkmale

- Direkter USB-auf-2-Port-RS232-seriell-Adapter
- Einfache Plug and Play-Installation
- Stromversorgung über den Bus - kein externer Stromadapter erforderlich.
- Entspricht allen USB 1.1-Spezifikationen.

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	USB 2.0
Portart	Kabel-Adapter
Chipset-ID	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	230 Kbit/s
Seriellles Protokoll	RS-232
FIFO	192 Bytes

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
-----------------------	---------------------------

1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 8-10 wird nur von Rev B unterstützt
	Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	macOS 10.6 bis 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.4.x bis 4.11.x und höher

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	1 USB 1.1-Port (oder höher)
--------------------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Feuchtigkeit	0~65% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
Produktlänge	12.2 in [31 cm]
Produktgewicht	4.8 oz [137 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.1 in [10.4 cm]
Paketbreite	1.6 in [41 mm]

Pakethöhe 8.5 in [21.5 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 4.8 oz [137 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 2 Port USB-auf-RS232-serielles Kabel

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.