USB - RS232C シリアル変換ケーブル／USB 2.0接続／30cm／1ポート D-Sub 9 ピン／Type-A オス - DB9 オス／COMポート番号保持機能／各種OS対応／シリアルコンバーター アダプター／バーコードスキャナー レシートプリンター対応

製品ID: ICUSB232PRO

COM記録機能対応のUSB－RS232Cシリアル変換ケーブル。USBを介してレガシー／産業用RS232Cシリアルデバイスをデスクトップ／ノートパソコンに接続するプロ仕様のソリューションです。USB互換性のある周辺機器にアップグレードする費用を節約できます。

このアダプタは、割り当てられたシリアルCOMポート値を不揮発性メモリに記録する便利で効率的なUSB /シリアルソリューションです。切断が中断されその後再接続したり、または1つのUSBポートとの接続が切れ、別のポートにインストールする場合、同じ値を自動的にアダプタのシリアルポートに割り当てます。

このUSB -シリアルアダプタは、レガシーシリアル周辺機器と新型USB対応コンピュータを併用できる汎用性の高いコネクティビティソリューションです。Windows®、Linux、Mac OSを始めとする多くのオペレーティング システムに対応し、異なる動作環境が混在するシステムで簡単に統合することができます。

認証、レポート、互換性

用途

・RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適

・産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御

・バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続

・衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続

・シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム

製品の特長

・USB－RS232ストレート変換シリアルアダプタ

・再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持

・最大920Kbpsまでのデータ転送速度対応

・USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要

・アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ

・リモート ウェイク アップと電源管理対応

・自動ハンドシェークモード対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	ポート	1
	インターフェース	シリアル
	バス型	USB 2.0
	ポートタイプ	ケーブルアダプタ
	チップセットID	Prolific - PL2303GT
性能		
	シリアルプロトコル	RS-232
	最大ボーレート	921.6 Kbps
	MTBF	5,886,380 時間
コネクタ		
	コネクタタイプ	1 - DB9（D-Sub）[9ピン]
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11

		Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022
		macOS 10.6 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0
		Linux 2.4.x以降 – LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB 1.1以降のUSBポート
環境条件		
	動作温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
	保存温度	-20° C to 100° C (-4° F to 212° F)
	湿度	5～85%相対湿度
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	0.3 m [1.0 ft]
	製品縦	40 cm [15.7 in]
	製品横	3.4 cm [1.3 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	30 g [1.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.8 cm [6.6 in]
	パッケージ横	14.6 cm [5.7 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	96.0 g [3.4 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – USB – シリアルアダプタ
		1 – ドライバCD
		1 – 取扱説明書

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。