

USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio

Produkt-ID: ICUSBAUDIO7D



Dieser vielseitige externe USB Soundkarte/Audioadapter bietet eine hochwertige Lösung zur Verbesserung des Sounds auf dem Desktop oder Laptop.

Die USB Soundkarte wird über eine einzige USB 2.0 Verbindung an einen Host Computer angeschlossen und bietet eine beeindruckende externe Audoleistung, die sofort zwischen Systemen ausgetauscht werden kann, ohne dass das Computergehäuse für die Installation geöffnet werden muss.

Die externe USB-Soundkarte unterstützt analoge und digitale Audiosignale für 2 bis 7.1 Kanal-Audioanwendungen und bietet ein kostensparendes Aufrüsten von integriertem/onboard Sound, das Desktop-/Laptop-Sound in eine Heimkino fähige Audiolösung verwandelt.

Die externe USB-Soundkarte verfügt über eine einfach zu bedienende Lautstärkeregelung und zwei externe Mikrofoneingänge - eine praktische Lösung für jede Audioanwendung, die eine hohe Klangqualität mit Multi-Input Fähigkeit mit Unterstützung für 44,1 KHz und 48 KHz Abtastraten für analoge Wiedergabe und Aufnahme oder 48 KHz für SPDIF erfordert.

Die externe USB-Soundkarte ist eine mehr als geeignete Lösung für Heimkino, Spiele oder Multimedia-Präsentationen und lässt sich dank Plug-and-Play-Unterstützung in den Betriebssystemen Windows 7/8.1/10 leicht installieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Fügen Sie 7.1-Audio-Support für Laptop oder Kleingehäuse-Computer ohne interne Erweiterungsmöglichkeiten hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie die bestehende integrierte Audiolösung eines Laptops oder tragbaren Computers.
- Schließen Sie Ihren Computer an einen Heimkino-Empfänger über optisches S/PDIF an.

Merkmale

- **7.1 USB-SOUNDKARTE:** Diese externe Soundkarte fügt Ihrem Computer, über einen USB Anschluss, bis zu 7.1 Audiokanäle hinzu; Soundkarte unterstützt 7.1, 5.1 und 2 Kanal Ausgang über 3,5mm Buchsen, Kopfhöreranschluss, Line-In und Stereo Mikrofoneingänge
- **VERBESSERN SIE IHREN PC SOUND:** Der busbetriebene Audio auf USB Adapter unterstützt analoge und digitale Audioausgänge für Stereo bis 7.1 Kanäle und verbessert so das vorhandene integrierte Audiosystem eines Desktops oder Laptops; 1m USB Kabel inklusive
- **HOCHWERTIGES AUDIO:** Unterstützt 44,1KHz und 48KHz Samplingraten für analoge Wiedergabe und Aufnahme; SPDIF Digitalausgang unterstützt nur 48KHz Audiowiedergabe; SPDIF Optical Input Passthrough unterstützt bis zu 2-Kanal Audio bei 48KHz
- **EINFACHE INSTALLATION:** Die Soundkarte ist einfach zu installieren und unterstützt Plug&Play unter Windows 7/8.1/10; Die Soundkarte verfügt über Lautstärkeregler und Stummschalttasten; Audioausgänge sind über die mitgelieferte Software einstellbar

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Chipset-ID

C-Media - CM6206

Leistung

Audiospezifikationen

8 16-Bit-DAC-Kanäle (7.1 Surround-Sound)

Unterstützt Samplingraten von 44,1 und 48 KHz für analoge Wiedergabe und Aufzeichnung oder 48 KHz für SPDIF

3,5 mm Ausgangsanschlüsse für Front, Surround, Rear, Center/Bass

MTBF	35,064 hours
------	--------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB B (4-polig)
Externe Ports	1 - Toslink (SPDIF, optisch)
	1 - Toslink (SPDIF, optisch)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	5 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
	Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	- Windows 11 wird unterstützt, wenn Smart App Control deaktiviert ist.
	Der optische SPDIF-Pass-Through-Anschluss der Soundkarte unterstützt Zwei-Kanal-Audio, jedoch keine 5.1- oder 7.1-Audioausgabe.

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Aktivität
	1 - Mikrofon stumm

Strom

Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusetype	Stahl
Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]
Produktbreite	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	3.2 oz [90.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.3 oz [208.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB auf Audio Adapter
	1 - USB-Kabel
	1 - Installations-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

