

## USB-C auf Parallel Drucker kabel

Produkt-ID: ICUSBCPLLD25



Mit diesem USB-C™-zu-Parallel-Drucker kabel können Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit USB-C-Fähigkeit an einen DB25-Drucker anschließen.

### Kostengünstige Lösung

Der USB-zu-DB25-Adapter ist eine kostengünstige und zuverlässige Lösung und spart Ihnen die Kosten für das Ersetzen eines parallelen Druckers aus Gründen der USB-Kompatibilität. Hiermit wandeln Sie einen verfügbaren USB-C-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs in einen DB25-Anschluss um und können somit DB25-Drucker wie mit meinem eingebauten Parallelanschluss an Ihren Computer anschließen.

### Einfache Installation und Tragbarkeit


Das Drucker kabel wird von verschiedensten Betriebssystemen unterstützt, einschließlich Windows®, Linux® und MacOS, wodurch es sich leicht in heterogene Betriebssystemumgebungen integrieren lässt. Das System unterstützt Plug-and-Play-Installation und spart so Zeit und Aufwand.

Das Drucker kabel wird per USB mit Strom versorgt und benötigt kein eigenes Netzteil.

Der ICUSBCPLLD25 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen



- Ermöglicht die schnelle Erweiterung Ihres USB-C fähigen Laptops oder PCs um einen Parallelanschluss für die Verwendung von Druckern mit DB25 Anschlüsse
- Die ideale Lösung für Laptops oder Desktop-PCs ohne eine Parallelanschluss

## Merkmale

- Schließen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop oder Desktop-PC an einen DB25-Drucker an.
- Kompatibel mit Windows ®, Linux ®, und MacOS
- Wandelt einen verfügbaren USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-PC in einen DB25-Parallelanschluss um
- Einfache Plug and Play-Installation

---

### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	USB-C
Chipset-ID	Prolific - PL2305

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsr	1,5 Mbit/s
-------------------------	------------

---

### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	DB-25 (25-polig, D-Sub)

---

### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows? 7, 8.1, 10
	Windows Server? 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
	Mac OS X? 10.11 und 10.15



Linux 2.6.x bis 4.4x <i>nur LTS-Versionen</i>

---

Spezielle  
Hinweise/Anfo  
rderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein verfügbarer USB-C-Port
-----------------------------------	----------------------------

---

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

---

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	6.1 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	3.2 oz [92.0 g]

---

Verpackungsinfo  
rmationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 oz [108.0 g]

---

Verpackungs  
inhalt

Im Paket enthalten	Paralleles Druckeradapterkabel  Kurzanleitung
--------------------	---



---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

