

2,5" IDE USB 2.0 Festplattengehäuse - externes 2,5 Zoll HDD Gehäuse in Silber

Produkt-ID: IDE2510U2



Mit diesem externen 2,5-Zoll-IDE-Festplattengehäuse mit USB 2.0 können Sie praktisch jede 2,5-Zoll-IDE-Notebook-Festplatte in die perfekte tragbare Speicherlösung verwandeln. Dieses Festplattengehäuse ist hervorragend zum Speichern digitaler Multimedia-Dateien und für andere anspruchsvolle Anwendungen geeignet und ermöglicht Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Festplatte durch einfaches Anschließen an einen Hostcomputer über USB 2.0 (natürlich abwärtskompatibel mit USB 1.1) mit maximalen Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. Als wahrhaft portable Lösung besteht das Gehäuse aus einer leichtgewichtigen, stabilen Aluminiumkonstruktion und passt dank seiner geringen Größe perfekt in Ihre Hosen- oder Notebooktasche, wenn es einmal nicht in Gebrauch ist. Um Ihnen die Mühe, eine Steckdose für das externe Gehäuse suchen zu müssen, zu ersparen, holt es sich den notwendigen Strom direkt aus dem USB-Anschluss des Hostcomputers - so sind Sie schnell bereit, Ihre Daten zu speichern oder abzurufen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie eine schnelle, ultramobile, externe Speicherlösung für Laptops oder Netbooks.

- Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
- Erstellung von Daten-Backups auf einem externen Speichergerät
- Retten Sie die Daten eines alten Laptop-Laufwerks, oder verwandeln Sie die nun nicht mehr verwendete Festplatte in zusätzlichen externen Speicher.

Merkmale

- Leichtgewichtige, stabile Aluminiumkonstruktion
- Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Betriebs-/Aktivitäts-LED
- Kompatibel mit PATA (IDE)-Laufwerken (66/100/133 Mbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-IDE-Festplatten
- Stromversorgung direkt über die USB-Ports
- Kompaktes, portables Design
- Mit schützender Transporttasche

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	IDE (ATA)
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	Genesys Logic - GL811E

Leistung

	Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
	UASP-Unterstützung	Nein
	RAID	Nein
	Max. Laufwerkkapazität	160 GB bei 5400 U/min
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Grün: Stromversorgung/Rot: Laufwerkaktivität
Strom		
	Stromversorgung	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
	Eingangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Silber
	Gehäusotyp	Aluminium
	Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlänge	4.7 in [12 cm]
	Produktbreite	3.0 in [7.5 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1 cm]

	Produktgewicht	2.2 oz [62.1 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.3 in [21 cm]
	Paketbreite	2.0 in [50 mm]
	Pakethöhe	5.3 in [13.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.5 lb [0.2 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2,5 Zoll IDE-Gehäuse
		1 - USB 2.0 Y-Kabel
		1 - Schutzhülle
		1 - Schraubensatz
		1 - Mini-Schraubendreher
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.