

12V 1,5A DC Universal-Netzgerät

Produkt-ID: IM12D1500P



Der Universal-Netzadapter IM12D1500P (12 V, 1,5 A) kann als Ersatz-AC-Adapter für viele unserer Produkte verwendet werden, einschließlich , , und . Im Abschnitt Zubehör für dieses Produkt finden Sie eine vollständige Liste kompatibler Produkte.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

Strom

Garantiebestimmungen 2 Years

Mit Stromadapter Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.8A

Ausgangsspannung 12V DC

Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0%~80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	4.5 ft [1.4 m]
Produktlänge	2.8 in [70 mm]
Produktbreite	2.0 in [50 mm]
Produkthöhe	1.6 in [40 mm]
Produktgewicht	5.6 oz [159 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.1 oz [200 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Universal-Netzadapter (US/EU/GB)
--------------------	----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.