

RJ45 Kupplung 5er-Pack, Inline Cat6 Kupplung, Lankabel Verlängerung T568B Stecker (F/F), Lan Kabel Verbinder

Produkt-ID: IN-CAT6-COUPLER-U5



Die RJ45-Kupplung im 5er-Pack ist eine praktische Lösung für Mehrfachinstallationen. Verbinden Sie zwei Cat 6 Kabel, um eine Netzwerkverbindung mit dieser RJ45 Inline Kupplung zu erweitern. Der Buchse/Buchse-Ethernet-Steckverbinder gewährleistet eine optimale Signalintegrität und erreicht eine niedrige Einfügungsdämpfung, die die Industriestandards übertrifft.

Die Cat6-Kupplung ermöglicht Geschwindigkeiten von 10Gbps, 1Gbps und 10/100 und ist mit gängigen Netzwerkstandards wie 10/100/1000BASE-T und fortgeschrittenen Protokollen wie 2,5GBASE-T/5GBASE-T kompatibel.

Die RJ45-Kupplung verfügt über ein strapazierfähiges Polycarbonat-Gehäuse und vergoldete RJ45-Kontakte aus Phosphorbronze für zuverlässige, langlebige Performance und Zuverlässigkeit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie zwei Cat6-Kabel, um eine Netzwerkverbindung zu erweitern
- Praktisches 5er-Pack erleichtert die vielfache Installation

Merkmale

- PRAKTISCHES 5er-PACK: RJ45-Kupplung zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit T568B-Pinbelegung aus. Der 5er-Pack ist ideal für IT-Profis, die mehrere Installationen in Büros, Serverräumen und LANs verwalten; zwei Cat6-Kabel auf engstem Raum verbinden
- ROBUSTE KONSTRUKTION: Cat6-Ethernet-Kupplung mit robustem Polycarbonat-Gehäuse für erhöhten Verschleißschutz in rauen Umgebungen; RJ45-Buchsenkontakte aus Phosphorbronze für verbesserte Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- ZUVERLÄSSIGE DATENÜBERTRAGUNG: Unterstützt 10Gbps, 1Gbps und 10/100 Geschwindigkeiten mit PoE für vielseitige und zuverlässige Übertragungsraten zwischen Geräten; Insertion Loss Margin von 35,4dB mit 17,5dB Headroom übertrifft die TIA-568-C.2 Standards
- KOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit Cat 6 und Cat 5/5e Kabeln, 10/100/1000 und 2.5G/5G/10G Netzwerken; Kompatible Standards: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2,5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 Aktiv/Passiv, TR-4, 100VG-AnyLan
- SCHNELLE INSTALLATION: Einfaches Plug-and-Play-Design erfordert keine Werkzeuge für eine schnelle und problemlose Einrichtung; keine zusätzliche Software oder Konfiguration erforderlich; Auch als Einzelprodukt erhältlich (IN-CAT6-COUPLER-U1)

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Active or Passive Adapter	Passiv
Ports	2
Anzahl von Leitern	8P8C
Verkabelungsstandard	TIA/EIA-T568B
Industrienormen	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
	IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T
	IEEE 802.3bz 5GBASE-T
	IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Leistung

MTBF Getestet auf 750 Steckvorgänge

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - RJ-45

Steckverbinder B 1 - RJ-45

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit	15%-65%

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Gehäusetyp	Polycarbonate
Produktlänge	1.2 in [3.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
Produktgewicht	0.7 oz [20.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	5
Paketlänge	3.6 in [9.1 cm]
Paketbreite	3.5 in [8.9 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	5 - RJ45 Modularer Kupplungsstecker Ungeschirmt
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

