

Câble externe SAS (Serial Attached SCSI) de 3 m - Mini SAS - SFF-8088 vers SFF-8088

N° de produit: ISAS88883



Le câble SAS externe ISAS88883 de 3 m est conçu pour les réseaux, serveurs, postes de travail et ordinateurs de bureau de haute performance avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s.

Ce câble Mini SAS robuste propose des fiches SFF-8088 à SFF-8088 pour brancher vos périphériques SAS externes (contrôleurs, disques durs, réseau de stockage SAN, etc.), et est conforme au TAA en matière d'achats fédéraux (Annexe GSA).

Fait de matériaux de qualité supérieure

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- À utiliser dans les réseaux de stockage pour connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles extenseurs SAS
- Connectez des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
- Branchez un disque dur externe à un contrôleur SAS

## Spécifications techniques

- 2 fiches SFF-8088 avec broches de verrouillage
- Connecteurs en métal durables
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- Conception à voies multiples
- Compatibilité rétroactive avec les périphériques SATA

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	8 Twisted Pair
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)
Connecteur B	1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	10.9 oz [310.0 g]

---

### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.3 in [23.6 cm]
Largeur du Paquet	9.9 in [25.1 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	10.9 oz [310.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble SAS Serial Attached SCSI externe 3 m - SFF-8088 vers SFF-8088
-----------------------	---

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis