

## Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A

Produkt-ID: ITB20D3250



Dieses universelle DC-Netzteil wurde als Alternative sowie Reserve- oder Ersatzstromversorgung für die industrielle USB-Hubs von StarTech.com entwickelt.

Industrieller USB 3.0-Hub mit 10 Ports und externem Netzteil - ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB30A10AME)

Industrieller USB 3.0-Hub mit 10 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (ST1030USBM)

Industrieller USB 3.0-Hub mit 7 Ports und externem Netzteil - ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB30A7AME)

Industrieller USB 3.0-Hub mit 7 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (ST7300USBME)

Industrieller USB 3.0-Hub mit 4 Ports und ESD-Schutz (ST4300USBM)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 7 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB20A7AME)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 7 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (ST7200USBM)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 4 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB20A4AME)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 4 Ports und ESD-Schutz (ST4200USBM)

Das externe Terminal-Netzteil kann auch mit anderen Geräten verwendet werden, die eine 20-V-Stromversorgung unterstützen, einschließlich verschiedener Ethernet-Switches und serieller Adapter von StarTech.com.

Das Modell ITB20D3250 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

### Merkmale

- Das Klemmleistennetzteil wurde für Industrieprodukte von StarTech.com entwickelt
- Verwenden Sie es als alternative Stromquelle, Ersatz oder Reserve-Stromversorgung, wenn keine ausreichende Bus-Stromversorgung verfügbar ist
- Mit regionalen Steckeraufsätzen für NA/JP, EU, GB und ANZ
- Enthält eine angebrachte zweiadrige Klemmleiste
- Enthält eine zusätzliche dreiadrige Klemmleiste

---

#### Anzeiger

Garantiebestimmungen 1 Year

LED-Anzeiger

Ein-/Aus-LED

---

#### Strom

Eingangsspannung 110V-240V AC

Eingangsstrom 1.4A Max.

Ausgangsspannung 20V DC

Ausgangsstrom 3.25A

Steckertyp Klemmleiste (2 Drähte)

Klemmleiste (3 Drähte)

Stromverbrauch 65W

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur + 0°C ~ + 40°C

Lagertemperatur - 20 °C ~ + 80°C



Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	4.5 in [11.5 cm]
Produktbreite	2.1 in [53.0 mm]
Produkthöhe	1.5 in [37.0 mm]
Produktgewicht	10.3 oz [291.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	9.5 in [24.2 cm]
Package Height	2.2 in [55.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	29.8 oz [843.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Universelles 65-W-Netzteil
	Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Klemmenblock für zwei Leitungen (angeschlossen)
	Klemmenblock für drei Leitungen
	Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

