

## Gigabit Fiber SFP Transceiver Module - HPE J4858C Compatibel - MM LC met DDM - 550m

Productcode: J4858CST



De J4858CST is een HPE J4858C compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HPE® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-SX conforme netwerken, op een afstand tot 550 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 550 m
- MTBF: 3.381.761 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in HP switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

## Eigenschappen

- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Gegarandeerd 100% compatibel met HP J4858C
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie

---

### Hardware

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                |
| Compatible Brand     | HPE                     |
| WDM                  | Nee                     |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |

---

### Prestaties

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s      |
| Max. overdrachtsafstand     | 550m [1804ft]    |
| Glasvezeltype               | Multi-Mode       |
| Golflengte                  | 850nm            |
| Glasvezelmodus              | Half/Full-Duplex |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| DDM                              | Ja                                                 |
| Compatibele netwerken            | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)                             |
| MTBF                             | 3.381.761 uur                                      |
| Vermogensopname                  | < 1 W                                              |
| <hr/>                            |                                                    |
| Connector(en)                    |                                                    |
| Connectoren lokale eenheid       | 1 - Glasvezel LC duplex                            |
| <hr/>                            |                                                    |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                                                    |
| Notitie                          | Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur |
| <hr/>                            |                                                    |
| Voeding                          |                                                    |
| Uitgangsspanning                 | 3.3V DC                                            |
| <hr/>                            |                                                    |
| Gebruiksomgeving                 |                                                    |
| Bedrijfstemperatuur              | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                        |
| Opslagtemperatuur                | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)                     |
| Vochtigheid                      | 30~75% RV                                          |
| <hr/>                            |                                                    |
| Fysieke eigenschappen            |                                                    |
| Kleur                            | Zilver                                             |
| Lengte product                   | 2.2 in [57.0 mm]                                   |
| Breedte product                  | 0.6 in [1.4 cm]                                    |
| Hoogte product                   | 0.5 in [1.3 cm]                                    |
| Gewicht product                  | 0.6 oz [18.0 g]                                    |
| <hr/>                            |                                                    |
| Verpakkingsinformatie            |                                                    |
| Lengte Verpakking                | 4.5 in [11.4 cm]                                   |
| Package Width                    | 3.7 in [9.3 cm]                                    |
| Package Height                   | 1.3 in [3.3 cm]                                    |

|                             |                             |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                             | Verzendgewicht<br>(verpakt) | 1.5 oz [42.0 g]     |
| <hr/>                       |                             |                     |
| Wat wordt er<br>meegeleverd | Meegeleverd                 | 1 - SFP-transceiver |
| <hr/>                       |                             |                     |
| Garantiebepalinge<br>n      | Warranty                    | Levenslang          |
| <hr/>                       |                             |                     |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.