

HPE J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: J4858CST



J4858CST är en HPE J4858C-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 550 m
- Medeltid mellan fel (MTBF) 3 381 761 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- 100 % kompatibilitet med HP J4858C garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	550m [1804ft]
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm

	Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3 381 761 timmar
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
Ström		
	Utspanning	3.3V DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	30~75 % RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Produktlängd	2.2 in [57.0 mm]
	Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	0.6 oz [18.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
	Paketets bredd	3.7 in [9.3 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 oz [42.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.