HPE J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità

ID prodotto: J4859C10PKST



Il prodotto J4859C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con HPE J4859C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HPE®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1310 nm

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps

• Tipo: fibra monomodale/multimodale

• Tipo di connessione: connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 10 km

• MTBF: 3.092.408 ore

• Consumo energetico: inferiore a 1 watt

• Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con HP J4859C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Modalità operativa fibra	Full Duplex

	DDM	Sì
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3.092.408 ore
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~75% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	6.0 oz [171.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	8.0 in [20.2 cm]
	Larghezza del Pacco	4.7 in [11.9 cm]
	Altezza del Pacco	1.4 in [3.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.0 oz [226.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmettitori SFP

Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.