

SFPモジュール/HPE製品J4859C互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

製品ID: J4859CST



HPE製J4859C互換SFPモジュール。HPE®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計/プログラミング/検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大10kmの距離に対応し、1000BASE-LX準拠のネットワークで安定した1GbE接続を提供します。

技術仕様:

·波長:1310nm

·最大データ転送レート: 1.25Gbps

・タイプ: シングルモード / マルチモード光ファイバ

·接続タイプ:LCコネクタ

·最大転送距離:10km - SM / 1 km (0.6 mi) - MM

·MTBF: 3,092,408時間

·電力消費:1W以下

・デジタル診断モニタリング(DDM):対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFP 光トランシーバです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性















用途

- ・HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
- ・リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

- ・HPE製J4859Cと100%互換: HPE製スイッチモデルで使用可能(1400, 1700, 1820, 2520, 2530 など)
- ・技術仕様:1000BASE-LX | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km

メーカーホスト互換性を検証: HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針 Lifetime

対応ブランド HPE

業界標準 IEEE 802.3z 1000BASE-LX

性能

最大データ転送速度 1.25 Gbps

最大伝達距離 10 km - シングルモード/1 km - マルチモード

ファイバタイプ シングルモード/マルチモード

波長 1310 nm

ファイバ動作モード 全二重(フルデュプレックス)

DDM あり

互換性のあるネットワーク 1 Gbps

MTBF 3,092,408時間

消費電力(W) < 1 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバー LC 2芯



電源	出力電圧	3.3V DC
環境条件	動作温度保存温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F) -40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
 物理的特徴	湿度 ————————————————————————————————————	5~95% RH シルバー
	製品縦 製品横 製品高さ	57.0 mm [2.2 in] 1.4 cm [0.6 in] 1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	16.0 g [0.6 oz]
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	パッケージ縦 パッケージ横 パッケージ高さ	11.3 cm [4.4 in] 9.1 cm [3.6 in] 3.3 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	

1 - SFPトランシーバー

パッケージ内容

箱に含まれているもの

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。