

Paquete de 10 Módulos Transceptores SFP Compatibles con HPE J8177C - 1000BASE-T
- SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP Ethernet Gigabit de 1GbE - RJ45 - 100m - HPE
1810/1820/2530

ID del Producto: J8177C10PKST



El modelo J8177C10PKST es un paquete de 10 unidades de nuestro módulo transceptor por cobre, compatible con el modelo J8177C de HPE, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HPE®. Ofrece conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de cobre, para redes compatibles con 1000BASE-T, a una distancia máxima de hasta 100m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1000Mbps
- Tipo: Cobre
- Tipo de conexión: Conector RJ45
- Distancia máxima de transferencia: 100m
- MTBF: 4.655.371 horas
- Consumo energético: Menos de 1,3 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o commutadores HP
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- 100% COMPATIBLE CON HPE J4859C: el paquete de 10 SFPs funciona con commutadores HPE como 1810, 1820, 2530, 2610, 2620 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y commutadores HPE
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de commutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del commutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Compatible Brand HPE

Estándares Industriales IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps

Distancia Máxima de Transferencia 100m [328ft]

Tipo de Fibra Cobre

DDM No

Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)

MTBF 4.655.371 horas

Consumo de Energía < 1.3 W

Conecotor(es)

Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR de 30 a 75%

Características Físicas

Color Plata

Longitud del Producto 2.6 in [67.0 mm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 7.8 oz [220.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 8.0 in [20.2 cm]

Ancho de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [3.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 9.7 oz [274.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 10 - Transceptores SFP

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

