

Module SFP GBIC compatible HPE J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10

Nº de produit: J8177C10PKST



Le lot J8177C10PKST comprend dix exemplaires de notre module de transceiver en cuivre compatible avec HPE J8177C, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HPE®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-T, avec une distance maximale de 100 m.

Spécifications techniques :

- Vitesse de transfert maximale : 1 000 Mbit/s
- Type : cuivre
- Type de connexion : connecteur RJ45
- Distance maximale de transfert : 100 m
- MTBF : 4 655 371 heures
- Consommation électrique : moins de 1,3 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP
- Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec HP J8177C
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mbit/s
Distance de transfert max.	100m [328ft]
Type de fibre optique	Cuivre
DDM	Non
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)

MTBF 4 655 371 heures

Consommation électrique < 1.3 W

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 1 - RJ-45 locale

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 30~75 %

Caractéristiques physiques

Couleur Argent

Longueur du produit 2.6 in [67.0 mm]

Largeur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 7.8 oz [220.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 8.0 in [20.2 cm]

Largeur du Colis 4.7 in [12.0 cm]

Hauteur du Paquet 1.4 in [3.5 cm]

Poids brut 9.7 oz [274.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Transceivers SFP

Informations de

garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

