HPE J9153D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-ER

Produkt-ID: J9153D-ST

Der J9153D-ST ist ein HPE J9153D-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit HPE® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-ER-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km.

Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1550nm

• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s

• Typ: Single Mode

• Anschlusstyp: LC Anschluss

• Max. Übertragungsentfernung: 40 km

• MTBF: 426.514.897 Stunden

• Stromverbrauch: < 1.6 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

• 100 % KOMPATIBEL MIT HPE J9153D: Funktioniert mit HPE-Switches wie 2530, 2540, 2910al, 2930F, 2930 und anderen

• TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-ER | 10 Gbps | Single Mode | LC | 1550nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 40 Km

• PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET:  Hot Swap fähig in HPE Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools

• FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung.

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | Lifetime |
| | Compatible Brand | HPE |
| | Industrienormen | IEEE 802.3ae 10GBASE-ER |
| Leistung | | |
| | Max. Datenübertragungsrate | 10.00 Gbps |
| | Max. Übertragungsentfernung | 40 km (24.8 mi) |
| | Faseroptiktyp | Single Mode |

| | | |
|---|---|---|
| | Wellenlänge | 1550nm |
| | Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex |
| | DDM | Ja |
| | Kompatible Netzwerke | 10 Gbit/s |
| | MTBF | 426,514,897 hours |
| | Stromverbrauch | < 1.6W |
| Umgebungsbedingungen | | |
| | Betriebstemperatur | 0ºC to 70ºC (32°F to 158°F) |
| | Lagertemperatur | -40ºC to 85ºC (-40°F to 185°F) |
| | Feuchtigkeit | 0% to 85% |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Produktlänge | 0.5 in [1.4 cm] |
| | Produktbreite | 2.3 in [5.8 cm] |
| | Produkthöhe | 0.5 in [1.4 cm] |
| | Produktgewicht | 0.8 oz [24 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketlänge | 4.5 in [11.4 cm] |
| | Paketbreite | 3.6 in [9.2 cm] |
| | Pakethöhe | 1.3 in [3.3 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 1.8 oz [50.0 g] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Transceiver |
| Garantieinformationen | | |

| | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.