

## HPE JD094B-BX-D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-BX (Downstream)

Produkt-ID: JD094B-BX-D-ST



Der JD094B-BX-D-ST ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP+-Transceiver, der mit JD094B-BX-U von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 10GBASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 1330nmTx/1270nmRx
- Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Typ: Single Mode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 10 km
- MTBF: 646.156.559 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- 100 % KOMPATIBEL MIT HPE JD094B-BX-D: 10 Gigabit Ethernet BiDi Fiber Single Strand SFP+ funktioniert mit HPE Switches wie 5900, 12500, 5500, 5820, 5120 und anderen
- ERHÖHUNG DER BANDBREITE BEI VORHANDENER INFRASTRUKTUR: Dieses bidirektionale 10 Gigabit Ethernet WDM SFP+ Transceivermodul sendet und empfängt über einen einzigen Glasfaserkabelstrang
- TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-BX | 10 Gbps | 10G Bi-Directional Downstream| Single Mode | LC |1330nmTx/1270nmRx | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 10 Km
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in HPE Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung.

---

### Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Compatible Brand HPE

Industrienormen IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate 10.31 Gbps

Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi)

---

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Faseroptiktyp           | Single Mode       |
| Wellenlänge             | 1330nmTx/1270nmRx |
| Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex        |
| DDM                     | Ja                |
| Kompatible Netzwerke    | 10 Gbit/s         |
| MTBF                    | 646,156,559 hours |
| Stromverbrauch          | < 1.3W            |

---

**Physische Eigenschaften**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produktlänge   | 0.5 in [1.4 cm] |
| Produktbreite  | 2.3 in [5.8 cm] |
| Produkthöhe    | 0.5 in [1.3 cm] |
| Produktgewicht | 0.8 oz [24 g]   |

---

**Verpackungsinformationen**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketlänge                  | 4.4 in [11.2 cm] |
| Paketbreite                 | 3.7 in [9.4 cm]  |
| Pakethöhe                   | 1.3 in [3.4 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.9 oz [54.0 g]  |

---

**Verpackungsinhalt**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Transceiver |
|--------------------|----------------------|

---

**Garantieinformationen**

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.